

## Colliers d'installation Colson™



031916



accès multiples aux colliers  
+ attache ceinture



zones de mise en œuvre

Nouveau packaging (exemple réf. 031916)

## Colliers d'installation Colson™

accessoires



031902



031997



031996



031957



031950

### Réf. Colliers Colson à denture extérieure

Disponibles en 2 couleurs :  
gris : installation intérieure  
noir : installation extérieure (protégés U.V.)

Gris	Noir	Largeur (mm)	Longueur à plat (mm)	Ø de serrage (mm)	
				maxi (mm)	mini (mm)
	031922	6	119	25	4
	031925	6	180	45	10
	031910	9	123	22	4
031870	031913	9	185	42	10
031871	031916	9	262	62	26
031872	031919	9	357	92	26
	031920	9	498	140	74
	031921	9	750	220	74

### Réf. Embases pour colliers Colson

**Embase pour fixation par vis Ø 4 mm ou cloueur Spit Pulsa 700 E**

031959

Embase noire

**Embases à visser**

Embases à visser (réf. 031950 et 031877) fixables par chevilles (réf. 031957/031882) ou goujons métalliques Ø 7 mm pas 150 ou vis têtes fraisées Ø 5 mm

031950

Embase noire

031877

Embase grise

**Embases à cheville**

Perçage Ø 8 mm (matériau tendre Ø 7 mm)

031955

Embase standard noire

031880

Embase standard grise

031958

Embase à écartement mural noire

**Chevilles à visser**

Pour fixation embases à visser et colliers à embase

Perçage Ø 8 mm (matériau tendre Ø 7 mm)

Tête fileté Ø 6,6 mm pas 150

Livrées avec pointeau enfonce cheville

031957

Cheville noire

031882

Cheville grise

**Plaques signalétiques noirs**

031980

Pour colliers largeur 9 mm (dimensions 75 x 50 mm)

031981

Pour colliers largeur 6 mm (dimensions 50 x 32 mm)

## Colliers d'installation



031933

### Réf. Colliers à denture intérieure

Protégés ultraviolets (U.V.)  
Polyamide 6/6 noir - pour installation extérieure  
Avec tête permettant un préserrage à la main  
Avec un effort d'encliquetage très faible ≤ 1,5 daN

Gris	Noir	Largeur (mm)	Longueur à plat (mm)	Ø de serrage (mm)	
				maxi (mm)	mini (mm)
	031928	7,6	128	22	8
	031929	7,6	194	42	15
	031930	7,6	260	62	15
	031932	7,6	359	92	15
	031933	7,6	500	140	20
	031934	7,6	753	220	20

### Colliers à embase noirs

Fixation par cheville à visser (réf. 031957/031882) ou goujon métallique Ø 7 mm pas 150 ou cloueur Spit Pulsa 700 E ou par vis Ø 5 mm

Denture intérieure

031963

Pour tube Ø 16 à 25 - IK 08

031964

Pour tube Ø 25 à 40 - IK 08

031902

Pour câble Ø 13 à 38 mm ou tube Ø 16 à 32 mm

### Pince Colson

031996

Facilite le serrage et la coupe de la lanière au plus près de la tête des colliers Colson

031997

Pince automatique.

Permet de serrer les colliers Colson d'une seule main grâce à sa fonction avance automatique

Après serrage le surplus des colliers est automatiquement coupé sans action supplémentaire

Simplifie la mise en œuvre et réduit les efforts

Réglage de la tension de serrage par molette située en bout de pince

Brevet Legrand