

Presse-étoupes IP 68



Presse-étoupes plastique



Caractéristiques techniques voir www.ecataleg.be

Réf.	Presse-étoupes IP		
	Serrage mécanique anti-vibration avec bague d'étanchéité néoprène pour IP 68 Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction Livrés avec joint de surface et écrou hexagonal montés		
	Filetage ISO Conformes à la norme EN 62444		
Gris argenté RAL 7001 098000 098001 098003 098005 098006 098007 098008 098009	Rouge RAL 3000 091630 091931 091932	ISO	Ø Min. Ø Max. 3 6,5 4 8 6 12 12 18 18 25 22 32 30 38 34 44
	Filetage ISO Conformes à la norme EN 62444 Comme ci-dessus mais livré sans écrou		
Gris clair RAL 7035 381576 381577 381578 381579 381580 381581 381582 381583	Noir RAL 9011 381558 381559 381560 381561 381562 381563 381564 381565	ISO	Ø Min. Ø Max. 3 6,5 4 8 6 12 12 18 18 25 22 32 30 38 34 44
Anthracite RAL 7012 381594	Blanc RAL 9003 381595	ISO	Ø Min. Ø Max. 6 12
Gris RAL 7040 381596		ISO	Ø Min. Ø Max. 6 12
	Filetage PG Conformes aux recommandations des guides UTE C 68-300 et 68-311 Livré sans écrou		
Gris clair RAL 7035 381584 381585 381586 381587 381588 381589 381590 381591 381592 381593		ISO	Ø Min. Ø Max. 3,5 6 4 8 5 10 7 12 10 14 13 18 18 25 22 32 30 38 34 44

Réf.	Ecrou plastique
Gris clair RAL 7035	Pour presse étoupe plastique hexagonal à embase avec protection de la surface lors du serrage
	ISO
386881	12
386882	16
386883	20
386884	25
386885	32
386886	40
386887	50
386888	63
	PG
386871	7
386872	9
386873	11
386874	13,5
386875	16
386876	21
386877	29
386878	36
386879	42
386880	48

Réf.	Bouchons gris RAL 7001
Gris clair RAL 7035	Pour presse étoupe plastique hexagonal à embase permettant de garantir l'IP de l'enveloppe Serrage possible par tournevis plat Livrés avec joint de surface Ecrous à commander séparément
	Filetage ISO
098041	16
098043	20
098045	25
098046	32
098047	40

Réf.	Adaptateurs PG/ISO gris RAL 7001	
	Permettent le montage d'un P.E. ou d'un bouchon ISO sur un perçage ou pas fileté PG Livrés avec joint de surface monté permettant de conserver l'IP Ecrous à commander séparément	
	Filetage mâle PG	Filetage femelle ISO
098084	9	16
098085	11	16
098086	11	20
098087	13	20
098088	16	20
098089	16	25

Réf.	Passe-fils PVC noir
	Pour fil Ø maxi (mm)
098090	3,5
098091	6
098092	7
098093	12
098094	13
098095	15
098096	17