

## Presse-étoupes et écrous métal IP 68



Caractéristiques techniques voir [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)

Réf.	P.E. métal		
	Serrage mécanique avec bague d'étanchéité néoprène pour IP 68 Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction Livrés avec joint de surface monté		
	<b>Filetage ISO</b>		
	Conformes à la norme EN 50262		
	ISO	Capacité de serrage (mm)	
		Ø Mini	Ø Maxi
095501	16	4	9,5
095503	20	7	13
095505	25	8	16
095506	32	11	21
095507	40	15	27
095508	50	22	35
095509	63	35	48

	Écrous métal
	<b>Filetage ISO</b>
386631	16
386632	20
386633	25
386634	32
386635	40
386636	50
386637	63



*Milieu sans contraintes particulières ou environnements exigeants : à chaque situation ses coffrets.*

### POUR COFFRETS MARINA, ATLANTIC MÉTAL ET ATLANTIC INOX

- Conviennent pour toutes les profondeurs de coffrets : 200, 250, 300 mm
- Finition plastique pour coffrets Marina, Atlantic métal et Atlantic inox
- Finition métal pour coffrets Atlantic métal et Atlantic inox

### EN KIT OU À COMPOSER, AU CHOIX

- Kits complets : une seule référence pour équiper rapidement le chantier
- Châssis à composer : pour s'adapter parfaitement aux spécificités de l'installation

### MISE EN ŒUVRE FACILITÉE

Extraction du cadre du châssis pour câblage à l'extérieur du coffret



Coffrets étanches Plexo<sup>3</sup>  
Voir p. 266

