

# Système conduits flexibles RTA polyamide LGP

avec raccords et dérivations polyamide

 Caractéristiques techniques e-catalogue et p. 433	STANDARD	ROBOTIQUE	TR		Filetage	RACCORDS		
	 Conduits annelés	 Conduits annelés	 Conduits annelés tressés	 Anneaux de protection		 Mâles droits	 Mâles coudés 45°	
Agréments						Agréés UR <sup>(2)(4)</sup> Agréés IMQ <sup>(3)</sup>		
Ø int. (mm)	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.		Réf.	Réf.	
<b>Pour filetage ISO</b>								
7	666408	666430	-	-	ISO 12	666468	666698	
8	666409	666431	666439	666946	ISO 16	666470	666699	
12	666411	666432	666441	666948	ISO 16	666473	666702	
					ISO 20	666474	666703	
15	666412	666433	666442	666949	ISO 20	666475	666704	
					ISO 25	666476	666705	
19,5	666414	666434	666444	666951	ISO 25	666479	666708	
25,5	666416	666435	666446	666953	ISO 32	666482	666710	
33	666418	666436	666448	666955	ISO 40	666485	666712	
42	666420	666437	666450	666957	ISO 50	666488	666715	
<b>Pour filetage PG</b>								
7	666408	666430	-	-	PG 7	666514	666735	
					PG 9	666515	-	
8	666409	666431	666439	666946	PG 7	666518	666738	
					PG 9	666519	666739	
					PG 11	666520	-	
12	666411	666432	666441	666948	PG11	666527	666745	
					PG 13,5	666528	666746	
15	666412	666433	666442	666949	PG 13,5	666530	666747	
					PG 16	666531	666748	
19,5	666414	666434	666444	666951	PG 16	666535	666751	
					PG 21	666536	666752	
25,5	666416	666435	666446	666953	PG 29	666539	666755	
33	666418	666436	666448	666955	PG 36	666542	666757	
42	666420	666437	666450	666957	PG 42	666545	666759	
					PG 48	666546	-	

1 : Arrivée / départs - 2 : Sauf réf. 666408/09/68/70, 666514/15/18/19/20/65/66/77/78/79, 666698/99 et 666735/38/39  
 3 : Seulement les références avec filetage ISO - 4 : UR est la marque de qualité des US (les produits sont conformes aux UL1696)