

Keor DC UPS 25 VA



311010

Réf.

Keor DC 25 VA fiche standard 2P+T

311010

UPS monophasé parfait pour alimenter et protéger en courant continu :

- box internet, routeur, caméra, téléphones

- tout autre système en 9/12/15/19 V_{cc} de moins de 25 W

Puissance nominale 25 VA

Puissance active 25 W max

Batteries Lithium ion 3,7V 2200 mAh

Autonomie 30 minutes

Interface simple à LED et bouton marche/arrêt

Cordon d'alimentation et 4 adaptateurs DC fournis

- 5,5 x 2,5

- 5,5 x 2,1

- 4,75 x 1,7

- 3,5 x 1,35

Dimensions (H x L X P) : 28,5 x 95 x 95 mm

Keor DC UPS 25 VA

■ Caractéristiques

Caractéristiques générales		311010
Puissance nominale (VA)		25
Puissance active (W)		25 max
Technologie		Courant continu
Caractéristiques d'entrée		
Gamme tension		90 Vac - 264 Vac
Fréquence		50-60 Hz
Caractéristiques de sortie		
Tension (Vdc)		Réglable 9 ; 12 ; 15 ; 19
Courant max (A)		2,1 max
Puissance (W) à 9/12/15/19 Vdc		18/25/25/25
Batteries		
Type		Li-ion 3,7 V/2,2 Ah x 1
Temps de charge		8 h maxi (pour 90 % de capacité)
Communication et gestion		
Indicateur LED		En ligne, Batterie ; défaut et niveau de batterie
Caractéristiques mécaniques		
Dimensions H x L x P (mm)		28,5 x 95 x 95
Poids net (kg)		0,23
Conditions ambiantes		
Température de fonctionnement		0 à 40 °C
Humidité relative		0 à 90 % (sans condensation)
Altitude		1000 m sans déclassement
Certification		
Norme produit		EN 62040-1
Compatibilité électro-magnétique		EN 62040-2