

P17 Tempra Pro IP 44 - BT 16 et 32 A

tableau de choix

		FONCTIONS								
		PRISES FIXES SAILLIE	PRISES À ENTRAXES UNIFIÉS FIXES	PRISES À ENCOMBREMENT RÉDUIT FIXES	PRISES DE TABLEAU VERROUILLÉS COMPACTS	PRISES MOBILES	FICHES MOBILES DROITES	FICHES MOBILES COUDÉES	FICHES INCLINÉES SAILLIE	
<p>Conforme aux normes CEI 60309-1 et 60309-2 IP 44 selon CEI 60529 IK 09 selon CEI 62262 Matière : polyamide 6 Autoextinguibilité : 850 °C (support des pièces actives) / 650 °C (boîtier plastique)</p>										
LS										
200 à 250 V _~ 50/60 Hz	16 A	2P+T	555154	555184	057354	057300 ⁽¹⁾	555104	555124	056453	057584 ⁽²⁾
		3P+T	555155	555185			555105	555125		057585 ⁽²⁾
		3P+N+T	555156	555186			555106	555126		057586 ⁽²⁾
	32 A	2P+T	555254	555284	058054		555214	555234	056473	058284 ⁽²⁾
		3P+T	555255	555285			555215	555235		
		3P+N+T	555256	555286			555216	555236		058286 ⁽²⁾
380 à 415 V _~ 50/60 Hz	16 A	2P+T	555157				555107	555127		
		3P+T	555158	555188	057358		555108	555128	056457	057588 ⁽²⁾
		3P+N+T	555159	555189	057359	057302 ⁽¹⁾	555109	555129	056458	057589 ⁽²⁾
	32 A	2P+T	555257				555217	555237		
		3P+T	555258	555288	058058		555218	555238	056477	058288 ⁽²⁾
		3P+N+T	555259	555289	058059		555219	555239	056478	058289 ⁽²⁾
480 à 500 V _~ 50/60 Hz	16 A	3P+T	555162	555192			555112	555132		
		3P+N+T						555133		
	32 A	3P+T	555262	555292			555222	555242		
		3P+N+T	555263				555223	555243		

1: Peuvent se fixer uniquement sur les plastrons réf. 057723 (p. 538) - 2 : Bouchons obturateurs non fournis (p. 232)