

P17 Tempra - brochage domestique 16 A - 250 V~

P17 Tempra IP 44 - TBT 16 et 32 A



057674



057671



057722



055206



055221



052100



055245

Caractéristiques techniques voir www.ecatalog.be

Caractéristiques techniques voir www.ecatalog.be

IK 09
Matériel : plastique

Réf.	Prises
	Prises à brochage domestique à éclips IP 54 volet fermé IP 44 en connexion IK 09 selon CEI 62262 et EN 62262 250 V~ Matière : plastique
16 A 057667 057673 057674	Prises à encombrement réduit Peuvent se fixer sur plastrons pleins réf. 057715/16 uniquement (p. 538) 2P+T - bleu 2P+T - noir 2P+T - blanc
16 A 057671 057672	Prises Peuvent se fixer sur plastrons pleins ou pré-perçés (p. 538), boîtes d'encastrement réf. 057721/22 et coffrets de chantier P17 (p. 536) Munis d'un joint plat 2P+T - bleu 2P+T - bleu standard allemand (schuko)
	Adaptateurs
052100 052103	16 A - 250 V~ Permet la connexion d'une fiche à usage domestique 2P+T 16 A 250 V~ sur un socle CEI 2P+T 16 A 200/250 V~ Prise domestique sans volet Prise domestique avec volet
	Boîtes d'encastrement pour maçonnerie
057721	IP 55 Permettent l'installation de socles de tableau à entraxes unifiés (IP 44 ou IP 66/67) Boîtes d'encastrement avec plastrons Pour 2 socles de tableau avec entraxes de fixation unifiés 70 x 70 mm - 16 A
057722	Pour 1 socle de tableau avec entraxes de fixation unifiés 70 x 70 mm - 16 ou 32 A (32 A à fixer horizontalement)

Réf.	Prises saillies fixes
16 A 32 A 055206 055256	20/25 V~ 2P
	Prises à entraxes unifiés fixes
16 A 32 A 055245 055295	Peuvent se fixer sur plastrons pleins ou pré-perçés (p. 538) et sur boîtes d'encastrement réf. 057721/22 (ci-contre) 20/25 V~ 2P
	Fiches mobiles droites
16 A 32 A 055221 055271	20/25 V~ 2P
	Prises mobiles
16 A 32 A 055231 055281	20/25 V~ 2P
	Fiches inclinées
16 A 32 A 055241 055291	20/25 V~ 2P