



Prêts à alimenter vos chantiers



- 3 typologies de coffrets :
 - coffrets corps de métier
 - coffrets d'étages
 - coffrets de distribution (sur demande)
- Permettent l'alimentation provisoire de 16 à 63 A sur chantier ou événementiel
- Fixation directe sur mur sans ouverture du coffret, même équipé de son support

SUR DEMANDE



Coffrets de chantier P 17 coffrets corps de métier



Dimensions voir www.ecataleg.be

Conformes à la norme IEC 61439-4 et répondent aux exigences de la norme d'installation CEI 60364
Permettent l'alimentation électrique provisoire sur chantiers ou pour de l'évènementiel

Réf.	Coffrets corps de métier
058942	<p>Coffrets mobiles, avec poignée intégrée (passage de chaîne antivol possible), permettant l'alimentation d'outils électroportatifs IP 44 - enveloppe IK 10 Matière : corps ABS - fenêtre polycarbonate Température d'utilisation : -25° C à +40° C Fixation murale et accrochage aisé sans ouverture préalable (fixation par l'extérieur du coffret) Montage sur poteau avec kit réf. 036446/47/48/49 (sur demande) Fenêtre remplaçable (pièce détachée sur demande) Entrée de câble supplémentaire avec pré-marquage sur le dessous M20 Encoches bilatérales pour enroulement de cordon possibilité de bloquer le cordon pour le transport 16 A - 250 V\sim Puissance maxi 3,68 kW Dimensions (H x l) : 506,5 x 181,5 mm</p> <p>Équipé de 5 prises Composition : • 5 prises à brochage domestique 16 A • 1 bouton coupure d'urgence sur bobine à émission de tension (ET) • protection par disjoncteur différentiel bipolaire 30 mA</p> <p>Avec cordon, longueur 3 m Équipé d'une fiche à brochage domestique Avec PE IP 68 M20 Poids : 2,9 kg</p>
058940	<p>Équipés de 6 prises Composition : • 6 prises à brochage domestique 16 A • protection par disjoncteur différentiel bipolaire 30 mA</p> <p>Avec cordon, longueur 3 m Équipé d'une fiche à brochage domestique Avec PE IP 68 M20 Poids : 2,9 kg</p>
058941	<p>Sans cordon A équiper avec un PE max. M20 Poids : 2,7 kg</p>
058943	<p>A équiper Coffret équipé d'un plastron recevant jusqu'à 3 socles 16 A maxi. : • socles de tableau P 17 à brochage domestique • socles de tableau P 17 IEC 16 A BT à entraxes unifiés à fixer horizontalement • plaque avec bouton Osmoz arrêt d'urgence réf. 057740 ou coupure d'urgence réf. 057745 Livré avec 2 plaques d'obturation Équipé de : • bornier IP 2X pour raccordement du conducteur de protection • un rail recevant jusqu'à 6 modules DIN 17,5 mm IP 66 si équipé de prises IP 66 et/ou d'obturateurs</p>