

# Transformateurs de commande et de signalisation monophasés



Caractéristiques techniques et dimensions voir [www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)  
 Protections voir [www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)

IP 2x ou xxB jusqu'à 400 VA - IP xxA au-delà de 400 VA - IK 04  
 Conformes aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6, UL506 et CSA C22-2-N°66  
 Agréments UL USA et Canada  
 Produits adaptés à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1  
 Parties actives protégées par capot jusqu'à 1000 VA  
 Filtrage des parasites (sauf réf. 044216/17/18)  
 Possibilité de fixation directe sur rail symétrique jusqu'à 250 VA  
 Livrés avec barrette pour connexion 0 V secondaire/masse jusqu'à 1000 VA

Réf.	Commande et sécurité				
	<b>Primaire : 230 - 400V<math>\sim</math> <math>\pm</math> 15 V<math>\sim</math></b>				
	<b>Secondaire : 24 V<math>\sim</math></b>				
	Puissance (VA)		Puissance instantanée admissible à cos $\Psi$ = 0,5		
	selon IEC et CSA	selon UL			
044211	40	40	50		
044212	63	63	88		
044213	100	100	170		
044214	160	140	250		
044215	250	210	420		
044216	400	300	850		
044217	630	450	1000		
044218	1000	700	2000		
	<b>Primaire : 230 V<math>\sim</math> - 400 V<math>\sim</math> <math>\pm</math> 15 V<math>\sim</math></b>				
	<b>Secondaire : 24 V<math>\sim</math> - 48 V<math>\sim</math></b>				
	Livrés avec 2 barrettes de couplage				
	Puissance (VA)		Puissance instantanée admissible à cos $\Psi$ = 0,5		
	selon IEC et CSA	selon UL			
044231 <sup>1</sup>	40	40	52	24 V $\sim$	48 V $\sim$
044232 <sup>1</sup>	63	63	87		
044233 <sup>1</sup>	100	100	150		
044234 <sup>1</sup>	160	140	250		
044235 <sup>1</sup>	250	210	420		
044236	400	300	700		
044237	630	450	1000		
044238	1000	700	2000		
044239	1600	700	8500		
044240	2500	1400	3300		

Réf.	Commande et séparation des circuits				
	<b>Primaire : 230 V<math>\sim</math> - 400 V<math>\sim</math> <math>\pm</math> 15 V<math>\sim</math></b>				
	<b>Secondaire : 115 - 230 V<math>\sim</math></b>				
	Livrés avec 2 barrettes de couplage				
	Puissance (VA)		Puissance instantanée admissible à cos $\Psi$ = 0,5		
	selon IEC et CSA	selon UL			
044261	40	40	50		
044262	63	63	86		
044263	100	100	150		
044264	160	140	250		
044265	250	210	430		
044266	400	300	1100		
044267	630	450	1300		
044268	1000	700	2000		
044269	1600	700	6100		
044270	2500	1300	6900		
044271	4000	2400	11400		
044272	5000	3300	17500		
044273	6300	3700	10900		
044274	8000	4500	12500		

<sup>1</sup> En 48 V uniquement transformateur de commande

Transformateurs avec bornes à connexion automatique  
[www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)  
 Veuillez nous consulter