






Living Now





variateurs et détecteurs



Les commandes sont dépourvues de touches. Elles doivent être complétées avec les touches (pour variateurs) et enjoliveurs (pour détecteurs) ci-dessous. Les mécanismes sont équipés de bornes à vis Supports à vis voir p. 589 Plaques de finition voir p. 590-591

Réf.	Variateurs à poussoir
○ K4411	<p>Ecovariateur 2 fils sans neutre</p>  <p>Permet la commande et la variation de tous types de lampes :</p> <ul style="list-style-type: none"> LEDs dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi) Fluocompactes dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi) Halogène TBT à transfo ferro : 3 VA à 400 VA Halogène TBT à transfo électronique : 3 VA à 400 VA Halogènes 230 V : 3 W à 400 W Tubes fluos avec ballast: 3 VA à 200 VA Incandescent : 3 W à 400 W <p>S'utilise :</p> <ul style="list-style-type: none"> - en mode variation - en mode niveaux pré-réglés (0 %, 33 %, 66 % et 100 %) - en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1 heure) <p>Intègre la fonction mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairage fixé avant la dernière extinction</p> <p>Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 sec.)</p> <p>Peut s'associer à un ou plusieurs boutons-poussoirs non lumineux (p. 568) chaque bouton-poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation 2 modules</p>
○ K4410	<p>Variateur pour ballast 0-10 V</p>  <p>Permet la commande et la variation de tubes fluo à ballast électronique 0-10 V : 600 VA</p> <p>Peut s'associer à un ou plusieurs boutons-poussoirs non lumineux (p. 568) chaque bouton-poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation</p> <p>Fonction mémoire de niveau - 2 modules</p>

Réf.	Détecteurs de mouvement
○ K4431	 <p>Interrupteur avec détecteur de mouvement passif infrarouge adapté à tous les types de charges y compris les lampes LED - 3 fils - circuit crépusculaire à seuil variable</p> <p>possibilité d'exclusion - circuit temporisé d'extinction réglable de 10 secondes à 10 minutes - alimentation électrique 230 Va.c. - 1 module</p>
○ K4432	 <p>Interrupteur avec détecteur de mouvement passif infrarouge adapté à tous les types de charges y compris les lampes LED - 3 fils - circuit crépusculaire à seuil variable</p> <p>avec possibilité d'exclusion - circuit temporisé d'extinction réglable de 10 secondes à 10 minutes - alimentation électrique 230 Va.c. - 2 modules</p>
○ K4430	 <p>Interrupteur avec détecteur de mouvement passif infrarouge adapté à tous les types de charges y compris les lampes LED - 2 fils - circuit crépusculaire à seuil variable</p> <p>avec possibilité d'exclusion - circuit temporisé d'extinction réglable de 10 secondes à 10 minutes</p> <p>Il est équipé d'un sélecteur de titre de fonctionnement ON - AUTO - OFF.</p> <p>Vous avez le choix entre deux types de configuration :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sélecteur visible (monter le sélecteur fourni et utiliser l'enjoliveur...17SL) 2) sélecteur caché (ne pas monter le sélecteur fourni et utiliser l'enjoliveur art. ...17) - alimentation 230 Va.c. - 2 modules

Réf.	Touches pour variateurs à poussoir
□ KW19 ■ KG19 ■ KM19	<p>2 modules</p>  <p>Touche pour réf. K4411 et K4410</p>
□ KW16 ■ KG16 ■ KM16	<p>1 module</p>  <p>Enjoliveur pour réf. K4431</p>
□ KW17 ■ KG17 ■ KM17	<p>2 modules</p>  <p>Enjoliveur pour réf. K4432 et K4430</p>
□ KW17SL ■ KG17SL ■ KM17SL	 <p>Enjoliveur pour réf. K4430</p>