

# Living Now

## prises TV



Les prises TV doivent être complétées avec les enjoliveurs ci-dessous  
 Supports à vis voir p. 589  
 Plaques de finition voir p. 590-591

Réf.	Prises TV
○ K4202D	Prise coaxiale directe pour systèmes aériens monoposte, y compris les systèmes centraux télécommandés et les systèmes satellites centraux monoposte avec transfert de courant et de signal pour la sélection des canaux. Bornes de connexion blindées avec vis captives - diamètre 9,5 mm - connecteur mâle - 1 module
○ K4202P14	Prise coaxiale traversante, atténuation de 14 dB, pour systèmes aériens centralisés, y compris les systèmes centraux d'alimentation à distance et les systèmes satellites centralisés avec transfert de courant et de signal pour la sélection des canaux. Bornes de connexion blindées avec vis captives. - diamètre 9,5 mm - connecteur mâle - 1 module
○ K4202P10	Prise coaxiale de passage de borne, atténuation 10dB, pour systèmes aériens centralisés, y compris les systèmes centraux d'alimentation à distance et les systèmes satellites centralisés avec transfert de courant et de signal pour la sélection des canaux. Bornes de connexion blindées avec vis captives - diamètre 9,5 mm - connecteur mâle 75 Ω
○ K4202F	Adaptateur final à impédance intégrée - 1 module Connecteur coaxial TV type F Impédance 75 Ω - crochet à vis - 1 module
○ K4214D	Prise coaxiale directe démixée pour systèmes d'antenne monoposte, également centralisée à distance et centralisée de téléalimentation et de manœuvre et pour systèmes satellites centralisés monoposte / de manœuvre avec transfert de courant et de signal pour la sélection des canaux ; connecteur TV mâle Ø 9,5 mm - type F connecteur SAT - 1 module
○ K4211M2C	Prise TV-RD pour câblo-opérateur - Prise double coaxiale shuntée pour réception TV et FM-LMC - 9,5mm Agréée Telenet - Interkabel - 2 modules
○ K4210M2D	Prises TV-R-SAT démixées en étoile pour DVB-T, câble et installation satellite UHD TV, compatible 4GLTE. Pour la distribution de signaux TV & Radio. Câble coaxial recommandé : 17 VATC - Conforme aux directives européennes EN 50083 et EN 50083-2. Connecteur TV mâle (Ø 9,5 mm) - Connecteur R femelle (Ø 9,5 mm) - Connecteur type F pour connexion SAT - TV : 5-68/120-862 MHz ; R : 87,5 - 108 MHz ; - SAT : 950-2400 MHz - atténuation 1,5 dB 2 modules

Réf.	Enjoliveurs pour prises TV
○ KW08 ■ KG08 ■ KM08	<b>1 module</b> Enjoliveur pour réf. K4202D, K4202P14, K4202P10 & K4202F
○ KW09 ■ KG09 ■ KM09	Enjoliveur pour réf. K4214D
○ KW08M2 ■ KG08M2 ■ KM08M2	<b>2 modules</b> Enjoliveur pour réf. K4202D, K4202P14, K4202P10 & K4202F
○ KW25M2 ■ KG25M2 ■ KM25M2	Enjoliveur pour réf. K4211M2C
○ KW26M2 ■ KG26M2 ■ KM26M2	Enjoliveur pour réf. K4210M2D