



Les mécanismes sont dépourvus de touches. Ils doivent être complétés avec les touches ci-dessous
 Supports italiens à vis voir p. 589
 Plaques de finition voir p. 590-591

Réf.	Commandes sans fil pour éclairage
○ K4003CWI	 <p>Interrupteur d'éclairage sans fil. Permet la commande et la variation de l'éclairage d'un ou plusieurs dispositifs connectés. Possibilité d'installation sans fil dans toute boîte encastrée BTicino. La pile peut être remplacée sans enlever la commande du cadre support. LED intégré indicateur de batterie faible. Alimenté par une pile 3 V de type CR2032 (fournie) pour 8 ans d'autonomie - 1 module</p>
○ K4003CW	 <p>Commande d'éclairage sans fil. Permet la commande ON/OFF d'un ou plusieurs appareils connectés pour le contrôle de l'éclairage. Installation en saillie avec autocollants repositionnables (fournis) ou sur boîtes encastrées. LED intégrée pour l'avertissement de pile déchargée. Alimentation par batterie 3 V type CR2032 (fournie) avec autonomie de 8 ans - 2 modules</p>
○ K4003DCW	 <p>Interrupteur d'éclairage sans fil. Équipé de deux boutons permettant le contrôle de deux dispositifs connectés pour éclairage. Chaque bouton peut être individuellement associé à un ou plusieurs dispositifs. Installation en surface à l'aide d'autocollants repositionnables (fournis) ou dans une boîte encastrée. LED intégré indicateur de batterie faible. Alimenté par une pile 3 V de type CR2032 (fournie) pour 8 ans d'autonomie - 2 modules</p>
○ 067694	 <p>Module émetteur connecté pour installation with Netatmo pour transformer un va-et-vient filaire ou un bouton-poussoir en version sans fil. Peut être associé aux interrupteurs, micromodules, prises et sorties de câbles. Livré avec pile CR 2032 3V pour alimentation</p>

Réf.	Touches
□ KW01 ■ KG01 □ KM01	<p>1 module</p>  Touche pour réf. K4003CWI  Touche pour réf. K4027CWI
□ KW32 ■ KG32 □ KM32	<p>2 modules</p>  Touche pour réf. K4003CW  Touche pour réf. K4027CW  Touche pour réf. K4003DCW
□ KW42M2 ■ KG42M2 □ KM42M2	
□ KW43M2 ■ KG43M2 □ KM43M2	
□ KW36M2 ■ KG36M2 □ KM36M2	

Réf.	Commandes sans fil pour volets
○ K4027CWI	 <p>Interrupteur sans fil pour volet roulant - Permet le contrôle d'un ou plusieurs interrupteurs connectés pour volet roulant. Possibilité d'installation sans fil dans toute boîte encastrée BTicino. La pile peut être remplacée sans enlever l'interrupteur du cadre support. LED intégré indicateur de batterie faible. Alimenté par une pile 3 V de type CR2032 (fournie) pour 8 ans d'autonomie - 1 module</p>
○ K4027CW	 <p>Commande de volet roulant sans fil. Permet le contrôle d'une ou plusieurs commandes de volets roulants. Installation en saillie avec autocollants repositionnables (fournis) ou sur boîtes encastrées. LED intégrée d'avertissement de batterie faible. Alimentation par batterie 3 V type CR2032 (fournie) avec autonomie de 8 ans - 2 modules</p>

Réf.	Détecteurs de mouvement sans fil
064875	 <p>Détecteur de mouvement infrarouge 140° sans fil connecté pour installation with Netatmo IP44 – blanc. Portée du capteur réglable de 2 à 8 m, temporisation réglable de 15 sec à 15 min. Hauteur recommandée de fixation : 2,5 m Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m Livré avec 2 piles 1,5 V AA pour alimentation</p>

□ Touches de couleur **blanche** ■ Touches de couleur **noire** □ Touches de couleur **sable** ○ Mécanismes neutres (sans touche)

Références en rouge : Produits nouveaux