

Valena Next

interrupteurs et poussoirs



Mécanismes livrés avec doigt et support à griffes sauf réf. 077015 et 079215
 A équiper des plaques de finition (p. 661)
 Livrés avec coque de protection de chantier

Réf.	Interrupteurs 10 AX - 250 V
741554	Interrupteur unipolaire Equipés de bornes automatiques
741654	
741754	
741540	Interrupteur deux directions Equipés de bornes automatiques
741640	
741740	
741542	Interrupteur double deux directions Equipés de bornes automatiques
741642	
741742	
741541	Interrupteur deux directions à voyant Equipés de bornes automatiques A équiper d'un voyant brochable Choix entre fonction lumineuse ou témoin LEDs brochables (p. 649)
741641	
741741	
741543	Interrupteur bipolaire Equipés de bornes à vis
741643	
741743	
741544	Interrupteur bipolaire à voyant Equipés de bornes à vis Equipés d'un voyant brochable Choix entre fonction lumineuse ou témoin LEDs à câbler réf. 665090/665091 (p. 649)
741644	
741744	
741545	Inverseur Equipé de bornes à vis Permet d'ajouter un troisième point de commande dans une installation deux directions
741645	
741745	
741546	Interrupteur à tirage Equipés de bornes automatiques Livré avec cordon
741646	
741746	

Réf.	Deux directions à économie d'énergie
077015	Permet l'extinction automatique après 10 minutes en cas de non détection de mouvement (grâce à la cellule de détection IR intégrée) S'installe et fonctionne comme des inters deux directions classiques Champ de détection 160°. Portée de détection 8 m Compatibles avec toutes les lampes : - 12-150 W : incandescent et halogène 230 V - 12-150 VA : lampes avec ballast électronique ou ferromagnétique - 8-30 W (ou 650 mA) : LED et CFL Possibilité de mélanger tous types de lampes sur un même circuit Idéal pour les espaces où la lumière reste allumée sans nécessité (chambre enfant, débarras...) Se monte dans support à griffes réf. 670635 ou à vis réf. 080251 (p. 660)
079215	

Réf.	Poussoirs 6 A - 250 V
741547	Mécanismes équipés de bornes automatiques
741647	
741747	
741548	Poussoir simple
741648	
741748	
741549	Poussoir à voyant A équiper d'un voyant brochable pour la fonction lumineuse LEDs brochables (p. 649)
741649	
741749	
741550	Double poussoir
741650	
741750	
741551	Poussoir porte-étiquette
741651	
741751	
741552	Poussoir + inter deux directions
741652	
741752	

Réf.	Poussoir compact libre de potentiel 24 V
741553	Mécanismes équipés de bornes à vis
741653	
741753	