

# Valena Next

commandes de volets roulants, commande de ventilation et voyants pour mécanismes de commande



741559



741657



067686



665091

Mécanismes livrés avec doigt et support à griffes  
 À équiper des plaques de finition (p. 661)  
 Livrés avec coque de protection de chantier

Réf.	Commandes de volets roulants
	Mécanismes équipés de bornes automatiques
	<b>Interrupteur de volets roulants</b>
	Pour commande directe montée/descente/arrêt de moteur de volet, store ou tente solaire 500W maxi
741559	<input type="checkbox"/> Blanc
741659	<input type="checkbox"/> Aluminium
741759	<input type="checkbox"/> Noir
	<b>Poussoir de volets roulants</b>
	Pour commande par automatisme de moteur de volet, store ou tente solaire
741557	<input type="checkbox"/> Blanc
741657	<input type="checkbox"/> Aluminium
741757	<input type="checkbox"/> Noir

Réf	Voyants pour inters et poussoirs
	<b>Voyants lumineux pour inters deux directions et poussoirs</b>
	Raccordement par montage direct
	Lampe sans entretien (LED), couleur blanche
	Se monte sur réf. 741541, 741641, 741741, 741548, 741648 et 741748
067686	230 V Consommation 0,15 mA
067687	12 V – 24 V – 48 V
	<b>Voyants témoin pour inters deux directions</b>
	Raccordement par montage direct
	Lampe sans entretien (LED), couleur blanche
	Se monte sur réf. 741541, 741641, 741741
067685	230 V Voyant témoin pour câblage existant Consommation 3 mA
067689	12 V – 24 V – 48 V
	<b>Voyants pour inters bipolaires</b>
665090	230 V - 0,15 mA Pour fonction lumineuse A utiliser avec réf. 741544, 741644 et 741744
665091	230 V - 3 mA Pour fonction témoin A utiliser avec réf. 741544, 741644 et 741744