

# Valena Next

## prises de courant et prises USB



741530



741520



741537



741636



741732

Mécanismes livrés avec enjoliveur et support à griffes ou à vis (pour les prises précablées) sauf réf. 077598  
A équiper des plaques de finition (p. 661). Livrés avec coque de protection de chantier

Réf.	Prises de courant 16 A affleurantes	Réf.	Prises de courant 16 A affleurantes précablées
741530 741630 741730	Mécanismes équipés de bornes automatiques <b>Prise de courant affleurante simple 2P+T</b> <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Noir	741532 741632 741732	<b>Prise de courant affleurante double 2 x 2P+T</b> <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Noir
741520 741620 741720	Mécanismes équipés de bornes automatiques <b>Prise de courant simple 2P+T</b> <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Noir	741533 741633 741733	<b>Prise de courant affleurante triple 3 x 2P+T</b> <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Noir
741521 741621 741721	<b>Prise de courant simple 2P sans terre</b> <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Noir	741535 741635 741735	<b>Prises de courant affleurante simple 2P+T + double prise USB type A - 2,4A</b> <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Noir
741537 741637 741737	<b>Prise de courant affleurante simple 2P+T + chargeur USB type C intégré (version monobloc*)</b> <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Noir	741522 741622 741722	<b>Prises de courant 16 A standards précablées</b> <b>Prise de courant double 2 x 2P+T</b> <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Noir
741534 741634 741734	<b>Chargeurs USB</b> <b>Double prise USB type A - 2,4A</b> <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Noir	741523 741623 741723	<b>Prise de courant triple 3 x 2P+T</b> <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Noir
741536 741636 741736	<b>Double prise USB type A+C - 3A</b> <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Noir		
741538 741638 741738	<b>Prise USB type C Power Delivery - 30W</b> Chargeur USB de type C pour une charge rapide jusqu'à 30W. Pour la charge rapide des appareils portables (PC, tablettes, smartphones) basés sur la technologie Power Delivery 3.0 et également pour la charge des appareils qui ne sont pas basés sur Power Delivery 3.0 (tablettes, smartphones) Niveau d'efficacité énergétique VI TUV Consommation en mode veille de 0,6W Tension de sortie : 5 - 9 - 12 - 15 - 20 V		
077598	<b>Chargeur induction + module de charge USB Type-A</b> Chargeurs induction permettant la charge rapide sans cordon d'un smartphone équipé d'un récepteur à induction. Consommation en veille < 0,07 W Rendement énergétique > 85 % Conforme au standard WPC Qi (World Power Consortium) Chargeur 1 A avec 1 port USB 2,4 A 12 W pour alimenter un second terminal Platine inclinée de 10° avec revêtement antidérapant pour sécurisation du terminal pendant la charge Dim. : 136,5 x 70 x 56,5 mm. Fonction lock antivolt Montage multiposte horizontal possible A équiper d'un support et d'une plaque (p. 660 et 661) <input type="checkbox"/> Blanc avec platine finition métallisée		

\* pour une installation en vertical entraxe 57 mm, veuillez nous consulter.

## La prise précablée

- 1 seul mécanisme à câbler
- Mécanisme est équipé d'une entrée et d'une sortie
- Gain de temps : les prises sont pourvues de bornes automatiques et sont précablées. Il n'est plus nécessaire de faire des pontages entre les différentes prises

Face avant



Face arrière

