



664501



664510



664605



664515

Mécanismes livrés avec doigt et support. A équiper de plaques (p. 668)
 Montage des mécanismes en encastré ou en saillie (p. 668)
 Fixation à vis ou à griffes intégrées
 Livrés avec coques de protection de chantier

Réf.		Interrupteurs 10 AX - 250 V\sim	
Vis	Griffes		
664701 664801	664501 664601		Deux directions ○ Blanc ● Crème
664702 664802	664502 664602		Double deux directions ○ Blanc ● Crème
664710	664510 664610		Deux directions à voyant Devient lumineux avec lampes réf. 665090 ou réf. 665092 et témoin avec lampe réf. 665091 ○ Blanc ● Crème
664721			Deux directions IP 44 et étanche à l'air ○ Blanc - Devient lumineux avec lampes réf. 665090 ou réf. 665092 et témoin avec lampe réf. 665091 Livré avec coque d'étanchéité à l'air réf. 665096. A équiper de plaques standards
	664503		Interrupteur triple ○ Blanc - Bornes à vis
664704 664804	664504 664604		Inverseur Permet d'ajouter un troisième point de commande dans une installation deux directions Bornes à vis ○ Blanc ● Crème
	664519		Interrupteur à tirage⁽¹⁾ ○ Blanc
Réf.		Interrupteurs 20 AX - 250 V\sim	
Vis	Griffes		
664517 664617			Interrupteur bipolaire ○ Blanc ● Crème
664518 664618			Interrupteur bipolaire à voyant Devient lumineux ou témoin avec lampe réf. 067664 (lampe incluse) ○ Blanc ● Crème
664782			Interrupteur bipolaire deux directions ○ Blanc

⁽¹⁾ Cordon pour inter à tirage: réf 089806

Réf.		Commande multi-fonctions	
Vis	Griffes		
664714	664514		Double lumineux Livrée en mode poussoir double Transformable en double deux directions lumineux Configurations possibles : double poussoir lumineux, double deux directions lumineux, double deux directions (livrée avec 2 lampes pour fonction lumineuse réf. 665090) ○ Blanc
Réf.		Poussoirs 6 A - 250 V\sim	
Vis	Griffes		
664705 664805	664505 664605		Simple ○ Blanc - NO - NF ● Crème - NO - NF
664708 664808	664508 664608		Double ○ Blanc - Double NO - NF ● Crème - Double NO - NF
	664524		Poussoir à voyant Devient lumineux avec lampe réf. 665090 ○ Blanc - NO - NF
664715	664515		Poussoir porte-étiquette Livré avec voyant lumineux réf. 665090 et étiquettes picto "sonnerie", "cadenas" et "ampoule" ○ Blanc/crème - NO - NF
664725 664825	664625		Poussoir IP 44 Devient lumineux avec réf. 665090 ou réf. 665092. Livré avec coque d'étanchéité à l'air réf. 665096 A équiper de plaques standards ○ Blanc - NO - NF ● Crème - NO - NF
Réf.		Deux directions 10 AX + poussoir 6 A - NO-NF - 250 V\sim	
Vis	Griffes		
664709 664809	664509 664609		○ Blanc ● Crème