

Oteo compact

interrupteurs, poussoirs et cadres



086084

086087

086090

Mécanismes IP 2X protégés contre les contacts directs - 250 V~
Livrés bornes ouvertes
Blanc RAL 9003

Réf.		Interrupteurs 10 A
Complet	Composable	
086084	086184	Interrupteur deux directions
086087		Interrupteur deux directions à voyant Devient lumineux avec lampe réf. 089901/02/07 (voir p. 672)

Réf.		Poussoirs 6 A
Complet		
086085		Poussoir Contact à fermeture (NO)
086088		Poussoir à voyant Contact à fermeture (NO) Devient lumineux avec lampe réf. 089901/02/07 (voir p. 672)

Réf.		Cadre saillie
086090		Reçoit le mécanisme composable réf. 086184 ci-dessus 1 poste - 32 x 75 mm

Réf.		Cadres DLP
031457		Reçoivent le mécanisme composable réf. 086184 ci-dessus Pour moulures dimensions 20 x 12,5 mm et 32 x 12,5 mm
031459		Reçoivent le mécanisme composable réf. 086184 ci-dessus Pour moulures dimensions 32 x 16 mm et 40 x 16 mm

Oteo

vente en magasin

- Livré complet
- Une seule référence, prêt à mettre en rayon
- Information complète :
 - désignation de la fonction
 - notice de montage
 - schéma de câblage
 - code barre

Oteo spécial DLP⁽¹⁾

vente en magasin



491351

491362

Couleur blanc RAL 9003
Appareillage spécial DLP : pour équipement des moulures
DLP 20 x 12,5 mm et 32 x 12,5 mm
Montage horizontal ou vertical sur les moulures
Mécanismes IP 2X protégés contre les contacts directs

Réf.		Interrupteurs 10 A - 250 V~
491352•		Interrupteur deux directions
491351•		Interrupteur bipolaire

Réf.		Prises de courant 10/16 A - 250 V~
491360•		Prise 2P
491362•		Prise 2P+T

• Emballage adapté pour vente en magasin



Spécial DLP