

Plexo™ composable IP 55

commandes d'éclairage, de volets roulants et détecteurs

septembre
2022



069534L



069804L + boîtier 069601L



069517L



069629L



069520L

Mécanismes livrés avec enjoliveurs
Montage des mécanismes en encastré et en saillie avec boîtiers et supports plaques (p. 680)

Réf.	Interrupteurs à clé 3 A - 250 V - Ronis n° 455	Réf.	Commandes de volets roulants
069534L	Livrés avec un jeu de 2 clés Ronis n° 455 Extraction dans toutes les positions 2 positions 2 contacts NO marquage 0-I ● Gris	069538L	IP 55 - IK 06 Double interrupteur deux directions Pour commande directe de moteur de volets roulants, stores ou bannes - 6 AX - 250 V - 500 W maximum
069535L	3 positions 2 contacts NO marquage I-0-II ● Gris	069898L	● Gris
		069629L	● Anthracite ○ Blanc
			Double poussoir Pour commande par automatisme de moteur de volets roulants, stores ou bannes - 6 A - 250 V - 500 W maximum
069706L	Interrupteur et poussoir à clé IP 20 - IK 07 - 10 A - 250 V A équiper du barillet européen réf. 069795 Interrupteur à clé 2 positions 1 contact bipolaire Extraction de la clé en position centrale sans modifier l'état des contacts ● Gris	069539L	● Gris
069705L	Poussoir à clé 3 positions Inverseur avec position arrêt ● Gris	069538L	○ Blanc
069795	Accessoire Barillet européen Extraction de la clé en position 0 Livré avec 1 jeu unique de 3 clés		
			Détecteurs 230 V ~ IP 55 - IK 07. Détection par infrarouge Distance de détection : 8 m. Angle de détection 120° Seuil de luminosité de 5 à 1275 lux En encastré, à installer de préférence dans boîte prof. 50 mm S'associe avec toutes les couleurs de boîtiers et supports plaques (p. 680)
069504L	Interrupteur temporisé lumineux 230 V IP 55 - IK 07. Sans neutre - 2 fils Permet la commande avec une temporisation à l'extinction Equipé d'un voyant Temporisation réglable de 25 s à 15 mn 1000 W en incandescent 400 W en halogène et 1840 W résistif	069520L	Sans neutre 2 fils LEDs et fluocompactes: 3 à 100 W CFLs, halogènes et tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique et halogènes 230V: 3 à 250 VA Réglage de la temporisation de 10 s à 10 mn Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux Consommation en veille: 0,02 W
069804L	● Gris	069522L	Avec neutre 3 fils LEDs et fluocompactes: 0 à 250 W LED, CFLs, halogène, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique: 0 à 1000 VA Halogènes 230 V, incandescent: 0 à 2000 W Possibilité de mettre jusqu'à 10 détecteurs en parallèle Réglage de la temporisation de 5 s à 30 mn Consommation en veille: 0,2 W Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux
069604L	● Anthracite ○ Blanc		
069517L	Interrupteur crépusculaire IP 55 - IK 08 Allumage de la lumière dès la tombée de la nuit et extinction au lever du jour Ensemble monobloc avec cellule photoélectrique intégrée 1400 W incandescent - 500 VA fluo - 200 VA LEDs Seuil de luminosité réglable de 2 à 1500 lux S'associe avec toutes les couleurs de boîtiers et supports plaques (p. 680)	040149	Compensateur actif A installer au plus proche de la source Permet de rendre compatibles les commandes d'éclairage électroniques 2 fils sans neutre
069508L	Thermostat électronique ambiance IP55 250V 50-60Hz Assure la régulation de température Plage de réglage de 0 à 35 °C Nécessite une tension d'alimentation ● Gris		