

# Plexo™ complet encastré IP 55

commandes d'éclairage, prises de courant et sorties de câbles

septembre  
2022



069881L



069831L



069888L

IP 55 - IK 08. Livrés complets  
Possibilité de monter les griffes réf. 069796L et 069797L (p. 680)  
sauf réf. 069850L

Réf.	Description
069811L 069881L <b>DISPONIBLE À PARTIR DE 2023</b> 069851L	<b>Interrupteur ou interrupteur deux directions 10 AX - 250 V</b> Connexion à bornes automatiques <b>Inter ou interrupteur deux directions</b> ● Gris ● Anthracite ○ Blanc
069815L	<b>Double interrupteur ou poussoir deux directions</b> Connexion à bornes automatiques 3 fonctions réalisables avec la même référence : double interrupteur deux directions ou double poussoir inverseur ou interrupteur deux directions + poussoir inverseur ● Gris
069824L 069854L 069864L 069820L 069823L	<b>Poussoirs 10 A</b> Connexion à bornes automatiques <b>Poussoir inverseur lumineux avec porte-étiquette</b> Repérable avec porte-étiquette. Contact NO + NF Livré avec lampe 12 V à câbler. Fonctionne aussi en 230 V avec lampe 230 V réf. 069496L (p. 681) ● Gris ● Anthracite ○ Blanc <b>Poussoir NO</b> ● Gris ○ Blanc
069832L 069823L	<b>Poussoir NO lumineux</b> Livré avec lampe 230 V à câbler ● Gris ○ Blanc
069831L 069860L 069870L	<b>Prise de courant 16 A - 250 V</b> Connexion à bornes automatiques 2P+T avec éclips de protection ● Gris ● Anthracite ○ Blanc
069848L 069878L 069888L	<b>Sorties de câbles</b> <b>Sortie de câbles 16 A - 250 V</b> ● Gris ● Anthracite ○ Blanc
069849L 069899L 069889L	<b>Sortie de câbles 20 A avec bornier</b> Equipée de 3 bornes d'arrivées 2,5 mm <sup>2</sup> et 3 bornes en face avant pour raccordement facile ● Gris ● Anthracite ○ Blanc
069850L	<b>Sortie de câbles 20 - 32 A</b> ISO 32 : Ø12 à 25 mm ● Gris

# Plexo™ WITH Netatmo IP55

produits connectée

septembre  
2022



069875L



069883L



App  
Home + Control

Permet de compléter votre installation connectée, nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage "with Netatmo" (p. 500, 584, 654 et 710)  
Compatible Zigbee 3.0

Réf.	Description
069875L 069895L	<b>Interrupteur filaire connecté sans Neutre (avec option variation)</b> 5-125 W LED sans Neutre 230 VA (avec option variation) A équiper d'un support plaque ou d'un boîtier saillie ● Gris ● Anthracite
069876L 069896L	<b>Interrupteur filaire connecté avec Neutre (avec option variation)</b> 150 W LED avec Neutre 230 VA (avec option variation) A équiper d'un support plaque ou d'un boîtier saillie ● Gris ● Anthracite
069874L 069894L 069884L	<b>Commande sans fils, sans pile, Self-e pour éclairage et prises</b> Permet l'ajout d'une commande d'éclairage supplémentaire Commande autonome et extra-plate <b>Commande simple</b> ● Gris ● Anthracite ○ Blanc
069819L 069836L 069835L	<b>Commande double</b> ● Gris ● Anthracite ○ Blanc
069873L 069883L	<b>Commande sans fils, sans pile Self-e pour volet roulant</b> Permet la centralisation de commander jusqu'à 20 interrupteurs de volets roulants filaires Associer en tapotant les interrupteurs pour volets roulants choisis ou en l'associant dans l'App. Home + Control Commande autonome et extra-plate IP 55 Livrée complète avec platine saillie ● Gris ● Anthracite
069872L 069892L 069882L	<b>Prise connectée</b> Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fils pour créer une prise commandée Prise 16 A 3680 W maxi. (protégée contre les surcharges) Permet : - de mesurer la puissance instantanée des produits branchés - de suivre l'historique de la consommation totale journalière/ hebdomadaire/mensuelle/annuelle - d'envoyer des notifications en cas d'atteinte d'un seuil paramétrable Connexion par bornes automatiques Fonction témoin à LED activable depuis l'App. Home + Control A équiper d'un support plaque ou d'un boîtier saillie 2 postes ● Gris ● Anthracite ○ Blanc