

# Composants modulaires et accessoires

## technologie BUS SCS MyHOME



E46ADCN



MYHOMESERVER1

Réf.	Alimentations
<input type="radio"/> E56	Alimentation - entrée 230 Vac sortie 27 Vdc SELV - courant maximum distribué 1200 mA 450 mA - prévu pour fixation sur rail DIN, 8 modules
<input type="radio"/> E49	Alimentation compacte pour installations d'automatisme et thermostatique - entrée 230 Vac - sortie 27 Vdc - courant maximum distribué 600 mA - 2 modules DIN
<input type="radio"/> 346020	Alimentation supplémentaire Alimentation: 230 Vac @ 50-60 Hz. Courant maximum distribué 600 mA Protégé avec fusible intégré (non remplaçable) Dispositif SELV à double isolation 2 modules DIN

Réf.	Passerelle MyHOME
MYHOMESERVER1	Passerelle, connectable sur cloud, pour la communication entre le BUS et l'application MyHOME. Au main du dernier se fait la programmation de tous les appareils du BUS d'automatisme (commandes et actuateur). Elle est téléchargeable par Google Play ou App Store

Réf.	HOMETOUCH
3488W 3488	<b>Ecrans capacitifs tactiles 7"</b> Permet de commander : - scénarios - éclairages - volets - caméras (via interface 347400) - Caméras Netatmo (via réseau) - température Peut être utilisé comme portier : - permet de répondre à un appel, ouvrir des portails, activation de caméras, communication avec les autres écrans. Nécessite l'installation de la passerelle de programmation réf. MYHOMESERVER1 Connexion via l'App. Door Entry for HOMETOUCH pour la fonction portier. Avec LED de signalisation et détecteur de présence Connexion RJ 45 ou WiFi. Nécessite une alimentation réf. 346020 Fixation en saillie ou en encastré avec boîte d'encastrement réf. BT3487 <input type="radio"/> Blanc <input checked="" type="radio"/> Anthracite
3487	<b>Boîte d'encastrement pour maçonnerie</b> Pour HOMETOUCH 7"
346020	<b>Alimentation supplémentaire</b> Pour HOMETOUCH 7"

Réf.	Interface SCS-SCS
<input type="radio"/> F422	Interface entre installations basées sur BUS SCS dédiées à des fonctions différentes - 2 modules DIN