



048888

002699

048422

002679

Raccordement sur le câble BUS/KNX
Configuration par outil de programmation ETS

Réf.	Contrôleurs faux plafond pour variation
048888	Peuvent être commandés pour chaque sortie par - un détecteur et/ou une commande BUS/KNX - un détecteur BUS/SCS Pour protocole DALI 4 sorties 32 ballasts maximum par sortie
048887	Pour ballast 1-10 V 4 sorties 1000 VA maximum par sortie Permet également le contrôle de 4 circuits en ON/OFF

Réf.	Contrôleurs modulaires pour variation
002699	Peuvent être commandés pour chaque sortie par un détecteur et/ou une commande BUS/KNX Pour protocole DALI 1 sortie (64 ballasts DALI maxi au total) Permet le pilotage individuel des 64 luminaires DALI et le pilotage de scènes d'éclairage (16 maxi) 4 modules DIN
002665	1 sortie (64 ballasts DALI maxi au total) Permet le pilotage de groupes DALI (16 maxi) et le pilotage de scènes d'éclairage (64 maxi) 4 modules DIN
002668	Pour ballast 1-10 V 10 sorties 1-10 V et 10 sorties 16 A pour éclairage 10 modules DIN
002654	Toutes charges BT, TBT, LED et fluocompacte 2 sorties 2 x 300 W/VA maximum par sortie 4 modules DIN 17,5 mm
002686	Pour charges BT et TBT 2 sorties 2 x 500 VA maximum par sortie 8 modules DIN 17,5 mm
002687	4 sorties 4 x 500 VA maximum par sortie 12 modules DIN 17,5 mm

Réf.	Contrôleur modulaire ON/OFF
002680	Peut être commandés pour chaque sortie par un détecteur et/ou une commande BUS/KNX 16 A pour éclairage, prises, équipements électriques 4 sorties 16 A 4 modules DIN 17,5 mm

Réf.	Contrôleurs modulaires multi-applications
002672	Peuvent être commandés pour chaque sortie par un détecteur et/ou une commande BUS/KNX Sortie 16 A configurable permettant de piloter des points d'éclairage, des prises, des volets roulants ou des équipements CVC 8 sorties, 16 A 6 modules DIN
002674	12 sorties, 16 A 6 modules DIN
002676	16 sorties, 16 A 10 modules DIN
002678	20 sorties, 16 A 10 modules DIN
002673	Entrées binaires pour connexions filaires (interrupteurs, poussoirs, contacts secs) 8 sorties 16 A, 8 entrées contact binaire 6 modules DIN
002679	20 sorties 16 A, 18 entrées contact binaire 10 modules DIN

Réf.	Contrôleurs de zone
048418	Modules de puissances équipés de contacts de sorties permettant de piloter : - tous types de charge ON/OFF (exemple : éclairage, volets roulants, contacteur, moteurs) - une sortie variation DALI 64 ballasts maxi Le pilotage des charges est réalisé par les commandes qui lui sont associées : soit par commandes BUS/KNX ou par les bornes d'entrées de connexions filaires (inter, poussoir, contacts secs) Raccordement multiphasés et mesure des consommations. 8 entrées - 8 sorties 8 modules DIN 17,5 mm
048422	16 entrées - 16 sorties 12 modules DIN 17,5 mm