

## Système 2 fils postes intérieurs



346310



344232

Réf.	Poste de conciergerie
346310	Vidéophone pour installations 2 fils. L'accès à différents services (fonctions de portier vidéo, gestions des serrures et / ou éclairage d'escalier et surveillance d'alarme de l'appartement) directement depuis le clavier ou via le menu intuitif avec icônes. Le vidéophone est livré avec support de table, et dispose également d'un écran LCD couleur 7", combiné et haut-parleur, des touches dédiées pour les fonctions clés. La programmation peut se faire directement depuis l'appareil ou via un PC avec le logiciel fourni avec l'appareil
336982	Prise 8 pôles, finition LivingLight, pour câble réf. 336803
336803	Câble avec prise 8 pôles pour réf. 346310

Réf.	Poste sprint L2 audio
344232	Poste audio pour installation 2 fils. Avec secret de conversation et support pour fixation murale. Equipé en standard de deux boutons- poussoirs : ouvre- porte et commande d'un relais supplémentaire. Le signal d'appel est réglable en 3 niveaux. Couleur blanche. Equipé d'appel palier.
344242	Poste audio pour installation 2 fils. Sans secret de conversation et support pour fixation murale. Equipé en standard de deux boutons- poussoirs : ouvre- porte et commande d'un relais supplémentaire. Le signal d'appel est réglable en 3 niveaux. Couleur blanche. Pas équipé d'appel palier.

## Système 2 fils accessoires



346050



F441



346850

Réf.	Alimentations
346050	Alimentation compacte pour vidéophonie – 230Vac, 50-60Hz – Courant max. distribué 1200mA – Adaptateur vidéo intégré. 6 modules DIN
346040	Alimentation compacte pour parlophonie - 230Vac, 50-60 Hz - Courant max. distribué 600mA - protégé avec fusible intégré (non remplaçable) - Dispositif SELV à double isolation - 6 modules DIN
346030	Alimentation BUS - primaire 220-240 V - première sortie SCS : 27 Vcc - 600 mA - deuxième sortie avec adaptateur vidéo SCS intégré (AV) : 27 Vcc - 600 mA (utiliser exclusivement 1 sortie à la fois) - 2 modules DIN
346020	Alimentation - primaire 220-240 V - secondaire 27 Vcc - 600 mA - 2 modules DIN

Réf.	Répartiteurs
F441	Répartiteur audio/vidéo avec 4 entrées et 4 sorties pour fixation rail DIN. Possibilité de raccorder 4 postes extérieurs 2 fils, 4 colonnes montantes pour 26 appareils vidéo et 6 dérivateurs d'étage. Taille 4 modules DIN. Alternative pour réf. 346830
F441M	Répartiteur audio/vidéo pour poste de rue externe, caméras et appareils internes. 4 entrées pour postes extérieurs ou caméras externes et 4 entrées audio. Taille 8 modules DIN. Possibilité de diffusion sonore multicanal. Alternative pour interface vidéo réf. 346830 ou réf. F441, nécessaire pour la diffusion sonore multicanal

Réf.	Appareils pour extension du BUS
346850	Interface d'appartement pour la connexion à la colonne montante d'un système audio/vidéo indépendant, en combinaison avec les applications MyHOME (diffusion sonore, automatisation, etc.) - 4 modules DIN
346851	Module d'extension du système permettant : <ul style="list-style-type: none"> <li>d'augmenter la distance entre le poste extérieur et le dernier poste intérieur</li> <li>d'augmenter le nombre de dispositifs pouvant être installés</li> <li>de créer des colonnes montantes indépendantes avec poste de rue secondaire</li> </ul> 4 modules DIN

Réf.	Relais DIN
346210	Relais multifonctionnel pour des fonctions supplémentaires comme éclairage d'escalier, ouvre- porte, sonnerie supplémentaire, etc... 2 modules DIN
346230	Relais de gâche pour installations 2 fils et numériques 2 modules DIN
346250	Relais de gâche à placer dans le portier. Contacts NO et NF
346260	Relais de gâche pour installations 2 fils avec retour d'état de la porte 4 modules DIN

