

## Système 2 fils

### accessoires d'installation



346841



347400



346870



346991



336904



3501K

Réf.	Interfaces
346841	Distributeur d'étage pour installations 2 fils - 4 sorties
346833	
347400	Interface pour appel d'étage. Possibilité d'appel d'étage général, appel d'étage adressé et activation de l'éclairage d'escalier et de la gâche électrique.
347400	Interface pour signal vidéo coaxial 75 ohm vers BUS 2 fils. Peut être raccordé près de la camera (y compris alimentation 12 V cc).

Réf.	Accessoires pour le câblage
346870	Amplificateur vidéo pour installation 2 fils avec câblage non torsadé et plus de 50 mètres entre le poste de rue et l'appareil interne situé le plus loin. L'utilisation de l'amplificateur permet d'étendre la distance jusqu'à 100 mètres (50 m + 50 m).
336982	Prise 8 pôles série LivingLight pour câble réf. 336803. Pour montage sur table des postes Sprint, vidéo display Axolute, Iryde Touch Phone et poste de conciergerie
336803	Cordon pour support de table.
3499	Résistance terminale à appliquer sur les sorties utilisées du répartiteur audio/vidéo

Réf.	Module micro/haut-parleur universel
346991	Module micro/haut-parleur universel pour installation 2 fils audio et vidéo avec 8 connexions pour boutons-poussoirs
346992	Module d'extension pour réf. 346991 avec 8 connexions pour boutons-poussoirs. Extensible jusqu'à max. 6 modules ou max. 56 appels
346993	Module d'extension pour des modules audio(-vidéo) Sfera avec 8 connexions pour des boutons-poussoirs Extensible jusqu'à max. 11 modules ou 96 boutons-poussoirs

Réf.	Câble
336904	Câble 2 fils torsadé - peut être enfoui dans un tube - répond aux normes IEC 20-13 et IEC 20-14 - rouleau de 200 m
○ 336905	Câble sans halogènes spécifique à 2 conducteurs twistés, prévu pour installation sous tuyau, conforme à la norme (CEI 20-13 et CEI 20-14). Permet d'obtenir les plus hautes performances sur les installations vidéo (distance supérieure entre PE et PI comparé aux autres câbles). Rouleau de 200 mètres
○ L4669FB	Câble paire gainé MyHOME constitué de 2 conducteurs flexibles avec gaine, tressés et non blindés - isolation 300/500 V - conforme aux normes CEI 46-5 et CEI 20-20 - précablé en tube flex
○ L4669FB500	
	Longueur rouleau 100 mètres
	Bobine de 500m

Réf.	Configurateurs - emballés par 10 pièces
3501/0	Configurateur 0
3501/1	Configurateur 1
3501/2	Configurateur 2
3501/3	Configurateur 3
3501/4	Configurateur 4
3501/5	Configurateur 5
3501/6	Configurateur 6
3501/7	Configurateur 7
3501/8	Configurateur 8
3501/9	Configurateur 9

Réf.	Kit de configurateurs
3501K	Kit de configurateurs de 0 à 9

Réf.	Sets de configurateurs
306064	Set de configurateurs pour 10 appartements
306065	Set de configurateurs pour 20 appartements