

Batibox™

boîtes d'encastement pour maçonnerie (suite)



Réf.	Accessoires	Réf.	Boîtes lumineuses équipées de couvercle DCL ⁽¹⁾
080197	Vis longue Ø 3 mm pour toutes boîtes Batibox	089237	<p>Equipées de nouvelle connectique automatique avec orientation de bornes à 45°</p> <p>Pour point de centre Permet la suspension jusqu'à 25 kg avec reprise arrière sur ossature selon NF C 15-100 Ø 65 mm - prof. 50 mm Axe central du piton démontable pour faciliter le positionnement de la tige filetée Sécurisation plus rapide du point de centre par l'utilisation du dispositif d'arrimage réf. 089243. Livrée avec piton et obturateur de protection utilisable contre les projections de peinture</p>
080199	<p>Écran anti-plâtre pour protection du volume intérieur Pour boîtes carrées 1 à 4 postes et multipostes Dimensions 70 x 70 mm Repérable après application du plâtre par marquage de couleur</p>		
080167	<p>Outillage pour boîtes d'encastement</p> <p>Scie à béton carbure de Tungstène Pour utilisation dans matériaux très durs ou abrasifs (brique, parpaing, carrelage, ciment, bois durs, composites, plaques de plâtres...) Équipée d'un foret pilote à pastille de carbure Idéal pour les perçages destinés au montage des boîtes rondes Ø 67 mm</p>	089204	<p>Pour applique équipée de bornes auto 2P+T - 6 A Couvercle affleurant. Guidage du couvercle dans la boîte. Livrée avec obturateur utilisable comme protection de chantier. Ø 54 mm de perçage Prof. 40 mm</p>
089279	<p>Boîte spéciale pour écrans tactiles 3,5"</p> <p>Boîte à sceller. Adaptée à l'encastrement de l'écran tactile réf. 078479. Dimensions : 108 x 118 mm Profondeur 50 mm</p>	089590	<p>Couvercles DCL de remplacement</p> <p>Avec prise DCL 2P+T - 6 A - 250 V~ pour raccordement de la fiche DCL ou de la douille DCL Equipés de bornes automatiques à 2 entrées pour fils 1,5 mm²</p> <p>Pour boîte point de centre Batibox Couvercle extra plat pour un meilleur placage au plafond Livré avec obturateur de protection (IP X4) contre les projections de peinture Compatible avec boîte point de centre Batik et Batibox classiques</p>
080124	<p>Boîtes grand format</p> <p>Pour les fonctions du programme Mosaic (poste de travail, tableau de commande) Aussi utilisable en cloisons creuses Profondeur 50 mm</p>	089594	<p>Pour boîte d'appareillage Ø 67 mm</p> <p>Se monte sur boîte Batibox ronde réf. 080108 (p. 760) pour réaliser une applique murale grande capacité Ø 85 mm</p>
080126		060134	<p>Douille et fiche DCL</p> <p>Fiche DCL 2P+T - 6 A - 250 V~ Pour connecter un luminaire sur socle DCL Connexion à vis. Fiche affleurant le couvercle de la boîte quand elle est clipsée Équipée d'un serre câbles</p>
080128			
089256	<p>Boîtes lumineuses avec couvercle de finition</p> <p>Pour point de centre Permet la suspension jusqu'à 25 kg avec reprise arrière sur ossature selon NF C 15-100 Ø 65 mm - prof. 50 mm Axe central du piton démontable pour faciliter le positionnement de la tige filetée Livrée avec piton et couvercle de finition. Peut recevoir en option le couvercle DCL réf. 089590</p>	089246	<p>Pour applique Ø 40 mm - prof. 40 mm</p>

⁽¹⁾ DCL : Dispositif pour connexion de luminaire