

# Batibox™

tableau de choix des boîtes d'encastement pour Niloé, Mosaic, Plexo, Soliroc et Valena Next

BOÎTES D'ENCASTEMENT	<b>Batibox Maçonnerie</b> 	Carrées : 080131 prof. 30 mm 080141 prof. 40 mm 080151 prof. 50 mm 080161 prof. 60 mm Rondes : Prof. 40 mm 080108 avec vis 080109 sans vis		2 x 080131 prof. 30 mm 2 x 080141 prof. 40 mm 2 x 080151 prof. 50 mm 2 x 080161 prof. 60 mm			
	<b>Batibox Cloisons creuses</b> 	080041 prof. 40 mm 080051 prof. 50 mm 080061 prof. 60 mm		089352 prof. 50 mm entraxe 57 mm		080042 prof. 40 mm 080052 prof. 50 mm entraxe 71 mm	
	<b>Ecobatibox</b> 	080021 prof. 40 mm 080031 prof. 50 mm + 080016/20/25/30 (obturateurs)			080022 prof. 40 mm 080032 prof. 50 mm + 080016/20/25/30 (obturateurs) entraxe 71 mm		
NILOÉ	<b>Mécanismes complets</b> 	<b>1 mécanisme complet à griffes ou à vis</b>				<b>2 mécanismes complets à griffes ou à vis</b>	
	<b>Plaques</b> (plaque 5 postes voir p. 668)		<b>1 POSTE</b>				<b>2 POSTES horizontal/vertical - entraxe 71 mm</b>
VALENA NEXT	<b>Mécanismes complets</b> 	<b>1 mécanisme complet à griffes ou à vis</b>		<b>2 mécanismes complet à griffes ou à vis</b>			<b>2 mécanismes complets à griffes ou à vis</b>
	<b>Plaques</b> 	<b>1 POSTE</b>		<b>2 POSTES vertical - entraxe 57 mm</b>			<b>2 POSTES horizontal/vertical - entraxe 71 mm</b>
MOSAIC	<b>Supports universels</b> (pour mécanismes Mosaic et fonctions étendues)		1 X 670635 à griffes <b>OU</b> 1 X 670630 à griffes longues <b>OU</b> 1 X 080251 à vis		2 X 670635 à griffes <b>OU</b> 2 X 670630 à griffes longues <b>OU</b> 2 X 080251 à vis (associables après découpe)		1 X 080252 à vis
	<b>Plaques</b> (plaques 1,3 et 2 x 6/8 modules, voir p. 1109)		<b>1 ou 2 MODULES</b>		<b>4 MODULES vertical - entraxe 57 mm</b>		
PLEXO	<b>Support plaques</b> (pour mécanismes plexo)		<b>1 POSTE</b>				<b>2 POSTES horizontal/vertical</b>
SOLIROC	<b>Support universels</b> (pour mécanismes Soliroc)		1 X 670635 à griffes <b>OU</b> 1 X 670630 à griffes longues <b>OU</b> 1 X 080251 à vis				1 X 080252 à vis
	<b>Plaques</b> 	<b>1 POSTE</b>					<b>2 POSTES horizontal/vertical entraxe 71 mm</b>