

Boîtes de dérivation Plexo™ avec entrées par embouts



Blanc ou gris,
avec embouts à entrée directe



Permettent l'entrée directe
des tubes IRL jusqu'à
Ø16 et des câbles R02V

Autoextinguibilité 650 °C
Température d'utilisation - 25 à + 40 °C
Diamètre des câbles et tubes acceptés :
• de 4 à 20 mm pour boîtes rondes et carrées jusqu'à 80 x 80 mm
• de 4 à 25 mm pour boîtes carrées réf. 092022/23
Embouts interchangeables
Couvercle imperdable par lien entre le couvercle et la boîte
Identification des circuits possible sur les 2 faces du couvercle (zones de marquage)
Fixation par vis (Ø 5 mm max) ou sur cheville à visser réf. 031957
Fixation possible hors du volume de câblage par vis Ø 4 mm pour les boîtes carrées réf. 092022/23 (105 x 105 mm)
Fermeture par enclipsage manuel et ouverture à l'aide d'un tournevis
Fermeture par vis avec possibilité de mise en attente du couvercle pour les boîtes carrées réf. 092022/23 (105 x 105 mm)
La classe II est assurée par les bouchons de protection des vis de fixation (livrés)

Autoextinguibilité 750 °C
Température d'utilisation - 25 à + 40 °C
Embouts interchangeables
Couvercle imperdable par lien entre le couvercle et la boîte sauf boîtes 310 x 240 mm et 360 x 270 mm
Ouverture/fermeture du couvercle par 1/4 de tour avec tournevis plat, repérage 0 et 1
Fixation avec rattrapage d'aplomb assuré :
• 2 ou 4 points intérieurs (vis de Ø 5 mm max)
• aux 4 angles hors du volume de câblage (vis de Ø 4 mm max)
• par pattes de fixation réf. 035802 (p. 774)
La classe II est assurée par les bouchons de protection des vis de fixation (livrés)

Réf.	Boîtes rondes étanches IP 55		
<table border="1"> <tr> <td>Gris Ral 7035 092001 092002</td> <td>Blanc RAL 9010 092003</td> </tr> </table>	Gris Ral 7035 092001 092002	Blanc RAL 9010 092003	<p>Avec couvercle enclipsable 4 embouts Ø câbles et tubes acceptés : 4 à 20 mm Ø 60 mm⁽¹⁾ - hauteur 40 mm Ø 70 mm⁽¹⁾ - hauteur 45 mm Ø 70 mm⁽¹⁾ - hauteur 45 mm</p>
Gris Ral 7035 092001 092002	Blanc RAL 9010 092003		
<table border="1"> <tr> <td>Gris Ral 7035 092005 092012</td> <td>Blanc RAL 9010 092013</td> </tr> </table>	Gris Ral 7035 092005 092012	Blanc RAL 9010 092013	<p>Boîtes carrées étanches IP 55 Fixation possible avec outil SPIT "Pulsa 700 E"</p> <p>Avec couvercle enclipsable 7 embouts Ø câbles et tubes acceptés : 4 à 20 mm 65 x 65 x 40 mm⁽¹⁾ 80 x 80 x 45 mm⁽¹⁾ 80 x 80 x 45 mm⁽¹⁾</p> <p>Avec couvercle fermeture par 1/4 de tour 7 embouts Ø câbles et tubes acceptés : 4 à 25 mm 105 x 105 x 55 mm⁽¹⁾ 105 x 105 x 55 mm⁽¹⁾</p>
Gris Ral 7035 092005 092012	Blanc RAL 9010 092013		
092012PBP	<p>Jeu de 60 boîtes de dérivation Plexo Livré en boîte pliante 20 x 092005 - 65x65x40 mm⁽¹⁾ 40 x 092012 - 80x80x45 mm⁽¹⁾</p>		
Gris Ral 7035 092004	<p>Boîte compacte 80 x 43 x 43 mm Idéale pour espaces à encombrement réduit Couvercle enclipsable 10 embouts Ø câbles et tubes acceptés : 7 à 16 mm</p>		

Réf.	Boîte carrée étanche IP 55
Gris Ral 7035 092032	<p>130 x 130 x 74 mm⁽¹⁾ 10 embouts Ø câbles et tubes acceptés : 4 à 25 mm</p>
092042	<p>Boîtes rectangulaires étanches IP 55 155 x 110 x 74 mm⁽¹⁾ 10 embouts Ø câbles et tubes acceptés : 4 à 25 mm</p>
092052	<p>180 x 140 x 86 mm⁽¹⁾ 10 embouts Ø câbles et tubes acceptés : 4 à 32 mm</p>
092062	<p>220 x 170 x 86 mm⁽¹⁾ 14 embouts Ø câbles et tubes acceptés : 4 à 32 mm</p>
092082	<p>310 x 240 x 124 mm⁽¹⁾ 24 embouts Ø câbles et tubes acceptés : 4 à 40 mm</p>
092092	<p>360 x 270 x 124 mm⁽¹⁾ 24 embouts Ø câbles et tubes acceptés : 4 à 40 mm</p>
Gris Ral 7035 091937 091938	<p>Interface pour fixation rapide des boîtes Plexo sur chemins de câble Cablofil Pour boîte réf. 092012 Pour boîte réf. 092022</p>
039598	<p>Accessoire Stylo feutre noir indélébile pour repérage</p>

Embouts et accessoires (p. 774)
(1) Dimensions intérieures