

Adaptateurs et inters de fil souple



040185 040187 040189 040192 040194



052100 052103

Réf.	Interrupteurs à bascule - 2 A - 250 V ~
040185	Raccordement facile par sectionnement des 2 fils
040187	Avec touche fluorescente - coupure bipolaire
040189	Vieil or
	Blanc
	Noir
	Avec touche de couleur - coupure bipolaire
040193	Vieil or
040192	Blanc
040194	Noir
040175	Interrupteur - contacteur de porte
	Contact à l'ouverture par galet
	Permet l'éclairage automatique d'un meuble à l'ouverture d'une porte
	Unipolaire 2 A - 250 V
	Adaptateurs industriel/domestique
	Permet la connexion d'une fiche 2P+T - 16 A - 250 V
	NF C 61314 sur un socle 2P+T - 16 A - 200/250 V ~
	NF EN 60309-2 et IEC 60309-2
	IK 09 selon la norme NF EN 62262 et IEC 62262
052100	2P+T, livré monté
052103	2P+T, avec volet, livré monté

Douilles E27 - E40 et patère Plexo E27



060130 060131 060134 060135



060152 en position inclinée 060180 040175

Réf.	Douilles porcelaine
060130	Douille porcelaine E27 250 V ~ - 4 A
060180	Douille porcelaine E40 monobloc 750 V ~ - 16 A
060131	Douilles plastique Conformes à la norme NF EN 60243 Douille Sans bague avec serre-câbles Connexion automatique pour câble rigide 4 A - 100 W
060152 060052	Douille patère Plexo IP 20 Classe II Sur boîte ronde Ø 70 mm, avec 4 embouts à entrées directes pour montage droit ou incliné selon orientation du couvercle Connexion sur borne à vis Gris  Culot E27 Culot B22
060134	Douille et fiche DCL Fiche DCL 2P+T - 6 A - 250 V ~ Pour connecter un luminaire Connexion à vis Fiche affleurant le couvercle de la boîte quand elle est clipsée Livrée avec serre-câbles
060135	Douille compacte + fiche DCL Douille E27 - 75 W maxi Permet de réaliser l'éclairage provisoire et le test du point lumineux Convient aux lampes à économie d'énergie