

Accessoires USB

Fiches et prises 20 A - 400 VA~



050692 050693 050680 050682




055157 055455



055635 055665 091655

Réf.	Accessoires USB Type-C
050693	Cordon USB Type-A vers micro USB/USB C/ Lightning Permet de connecter / charger / synchroniser 3 types de périphériques avec un seul câble : - 1 prise Lightning, 1 prise micro USB et 1 prise USB Type-C d'un côté - 1 prise USB Type-A de l'autre côté 2 fonctions : - recharge : 2400 mA - transmission de données 480 Mbps Accessoire certifié MFI (Made for Apple) Lightning est une marque déposée d'Apple Inc Câble tressé anti-nœud Longueur du câble: 1,2 m Gris
050692	Adaptateur Type-A vers Type-C Permet de connecter des périphériques USB Type-A (imprimantes, caméras, souris, disques durs, powerbanks ...) à des appareils USB Type-C (smartphones, tablettes, PC ...) - 1 port USB Type-A d'un côté - 1 prise USB Type-C de l'autre côté 2 fonctions : - recharge : 2400 mA - transfert et synchronisation de données (films, musique ...): transmission de données de 5 Gbps (10 fois plus rapide que l'USB 2.0) Gris 5 V - 12 W
	Chargeurs USB
	Chargeurs USB simples Chargeur USB 5 V - 1,5 A maxi Encombrement réduit avec intégration parfaite dans une prise de courant ○ Blanc ● Noir
050680 050681	
050682	Chargeur allume-cigare double sortie USB Puissance totale de charge : 2,1 A Adapté pour la prise allume-cigare universelle de voiture Double sortie de prise USB permettant la charge de 2 terminaux en même temps (smartphone, tablette...)

Réf.	Plastiques
	Fiches avec serre-câble Sortie latérale 2P+T 055152 3P+T 055155 3P+N+T 055157
	Socles à encastrer Avec sécurité : alvéoles obstruées par un écran protecteur qui s'éclipse sous la pression de la broche de terre Plaque 95 x 95 mm. Fixation à vis 055452 2P+T 055455 3P+T 055457 3P+N+T
	Cadre 1 poste Pour pose en saillie : - des socles réf. 055452/55/57 - des plaques sorties de câble réf. 031490 Dimensions : 100 x 100 x 36 mm
	Étanches IP 44 - IK 08 Fiches et prolongateurs à poignée avec sortie latérale par embout réf. 091903 (câble Ø 5 à 18 mm) Socles à volet 77 x 84 mm Entraxe de fixation 60 x 54 mm Entrée par embout réf. 091904 (câble Ø 6 à 20 mm)
	Fiches 2P+T 055632 3P+T 055635 3P+N+T 055637
	Prolongateurs 2P+T 055662 3P+T 055665 3P+N+T 055667
	Prises de courant saillie avec sécurité 2P+T 055702 3P+T 055705 3P+N+T 055707
	Étanches IP 55 - IK 08 Prises de courant saillie Plexo 2P+T - 230 V~ 091655 
	3P+T - 400 V~ 091656 