

# Rallonges multiprises multifonction Premium



049465



049442



049454



049440



Pour utilisation en intérieur uniquement  
16 A - 230 V - 3680 W max.

Réf.	Multiprises sans cordon – avec interrupteur
	Equipées : - de prises 2P+T affleurantes orientées à 45° (sauf une, orientée à 90° pour permettre le branchement d'un chargeur volumineux sans condamner une prise voisine) - d'un interrupteur On/Off lumineux - d'un corps rotatif A câbler avec un cordon 3G 1,5 mm <sup>2</sup> Peuvent être fixées avec des vis (non fournies) ou des colliers (non fournis)
049464	<b>3 x 2P+T</b> ● Blanc/Gris foncé
049465	● Blanc/Gris foncé
049466	● Noir/Gris foncé
049467	<b>5 x 2P+T</b> ● Blanc/Gris foncé
049468	<b>6 x 2P+T</b> ● Blanc/Gris foncé
049469	● Noir/Gris foncé

Réf.	Multiprises avec cordon et interrupteur
	Equipées : - de prises 2P+T affleurantes orientées à 45° (sauf une, orientée à 90° pour permettre le branchement d'un chargeur volumineux sans condamner une prise voisine) - d'un interrupteur On/Off lumineux - d'un corps rotatif Peuvent être fixées avec des vis (non fournies) ou des colliers (non fournis)
049443	<b>3 x 2P+T - cordon 1,5 m</b> ● Blanc/Gris foncé - 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
049445	● Noir/Gris foncé - 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
049458	<b>3 x 2P+T - cordon 3 m</b> ● Blanc/Gris foncé - 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
049447	<b>4 x 2P+T - cordon 1,5 m</b> ● Blanc/Gris foncé - 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
049449	● Noir/Gris foncé - 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
049459	<b>4 x 2P+T - cordon 3 m</b> ● Blanc/Gris foncé - 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
049460	● Noir/Gris foncé - 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
049451	<b>5 x 2P+T - cordon 1,5 m</b> ● Blanc/Gris foncé - 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
049453	● Noir/Gris foncé - 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
049461	<b>5 x 2P+T - cordon 3 m</b> ● Blanc/Gris foncé - 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
049455	<b>6 x 2P+T - cordon 1,5 m</b> ● Blanc/Gris foncé - 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
049457	● Noir/Gris foncé - 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
049462	<b>6 x 2P+T - cordon 3 m</b> ● Blanc/Gris foncé - 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
049463	● Noir/Gris foncé - 3G 1,5 mm <sup>2</sup>

Réf.	Multiprises avec cordon et parafoudre
	Equipées : - de prises 2P+T affleurantes orientées à 45° (sauf une, orientée à 90° pour permettre le branchement d'un chargeur volumineux sans condamner une prise voisine) - d'un interrupteur On/Off lumineux - d'un corps rotatif Peuvent être fixées avec des vis (non fournies) ou des colliers (non fournis) Parafoudre intégré : protège les appareils électroniques contre les surtensions Indicateur signalant l'état du parafoudre : - LED verte : la rallonge multiprise est protégée - LED éteinte : la rallonge multiprise n'est pas protégée mais reste fonctionnelle
049414	<b>4 x 2P+T - cordon 1,5 m</b> ● Blanc/Gris foncé - 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
049422	● Noir/Gris foncé - 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
049418	<b>6 x 2P+T - cordon 1,5 m</b> ● Blanc/Gris foncé - 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
049426	● Noir/Gris foncé - 3G 1,5 mm <sup>2</sup>

Réf.	Multiprises avec cordon, disjoncteur et indicateur de charge
	Equipées : - de prises 2P+T affleurantes orientées à 45° (sauf une, orientée à 90° pour permettre le branchement d'un chargeur volumineux sans condamner une prise voisine) - d'un interrupteur On/Off lumineux - d'un corps rotatif Peuvent être fixées avec des vis (non fournies) ou des colliers (non fournis) Disjoncteur réarmable avec indicateur LED : - LED verte : consommation normale - LED rouge : charge maximale quasi atteinte - LED éteinte : alimentation coupée dû à une surcharge. Pour réarmer, débranchez l'appareil et appuyez sur le bouton Reset situé sur le côté de la rallonge multiprise
049440	<b>4 x 2P+T - cordon 1,5 m</b> ● Blanc/Gris foncé - 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
049441	<b>6 x 2P+T - cordon 1,5 m</b> ● Blanc/Gris foncé - 3G 1,5 mm <sup>2</sup>