

Blocs multiprises d'installation - 250 V \sim - sans cordon



| Réf. | Blocs multiprises d'installation |
|--------|---|
| | <p>Blocs démontables pour une utilisation fixe Fixation murale par vis Possibilité d'utilisation mobile ou en suspension (crochet intégré) pour les modèles à 4 prises maximum (limitation normative) Prises avec sécurité Esthétique Mosaic Livrés avec 3 embouts spéciaux pour association avec moulures DLP 20 x 12,5 - 32 x 12,5 - 32 x 16 ou 32 x 20 (p. 966) ou tube Ø 16 ou 20 mm Avec embout porte étiquette 3500 W en 230 V\sim Sans cordon</p> |
| Blanc | |
| 050609 | Standard 3 prises 2P+T |
| 050610 | 4 prises 2P+T |
| 050611 | 6 prises 2P+T |
| 050613 | Avec interrupteur bipolaire à voyant 4 prises 2P+T |
| 050614 | 6 prises 2P+T |
| 050616 | Avec interrupteur bipolaire à voyant et disjoncteur thermique de limitation à 16 A Réarmement manuel 4 prises 2P+T |
| 050617 | 6 prises 2P+T |
| | <p>Principe de fonctionnement du limiteur d'intensité automatique</p> <p>Consommation inférieure à 16 A Pas de déclenchement</p> <p>CLAC Consommation supérieure à 16 A Déclenchement automatique</p> <p>Réenclenchement manuel quand la consommation est de nouveau inférieure à 16 A</p> |

Baladeuses à usage professionnel E27



| Réf. | Culot E27 - LED couleur 2700K - IP 55 |
|--------|---|
| | <p>Panier rotatif en acier avec revêtement de protection Livré avec LED Équipées d'un culot E27 Poignée caoutchoutée Verrine en verre trempé</p> |
| 062211 | Avec pince orientable et inter 230 V - avec fiche 2P - 10/16 A Cordon longueur 10 m - Classe II |
| 062210 | Sans pince 230 V - avec fiche 2P - 10/16 A Cordon longueur 10 m - Classe II |
| 062215 | 24 V - avec fiche Hypra droite Cordon longueur 10 m - Classe III |
| 062247 | Verrine de rechange Verrine de rechange en verre trempé |
| | <p>Culot E27</p> <p>60 W maxi incandescente compacte - IP 20 Baladeuse petit panier : faible encombrement Panier rotatif en acier avec revêtement de protection Fonctionne également avec lampes fluocompactes et éco halogènes 230 V équipées d'un culot E27 Poignée caoutchoutée 24 V - avec fiche CEE 2P droite Cordon longueur 10 m - Classe III</p> |
| 062242 | Baladeuse LED LED 900 lumens - IK05 Cordon long 5m avec fiche 2P, de couleur rouge pour plus de visibilité Résiste à des températures extrêmes : -20°C et +40°C |

Onduleurs Keor multiplu
p. 442

