

## Enrouleurs usage domestique piquet de jardin

## Enrouleurs usage professionnel



090970



069749L




050757



050728

Réf.	Enrouleurs moyenne capacité 250 V $\sim$ - 16 A
090970 090971	<p>Conformes à la norme NF C 61-720 Livrés avec câble noir H 05 VVF Enroulement et déroulement du câble guidés Poignée avec système d'accroche Blocage fiche en position d'attente IP 40 - IK 05</p> <p><b>4 prises 2P+T avec disjoncteur thermique à réarmement manuel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance maxi 3000 W en 230 V <math>\sim</math> (câble complètement déroulé)</li> <li>• 4 prises 2P+T avec sécurité</li> <li>• Voyant de présence tension</li> </ul> <p>10 m de câble 3 G 1,5 mm<sup>2</sup> 15 m de câble 3 G 1,5 mm<sup>2</sup></p>

Réf.	Piquet de jardin IP 55
069749L	<p>Equipé de 2 prises 2P+T précâblées - 16 A à volet avec sécurité 1 seul mécanisme à câbler 2 postes disponibles pour autres fonctions composables Plexo en face arrière Puissance maxi en 230 V<math>\sim</math> : 3680 W Livré sans cordon Pour le branchement facile des équipements électriques dans le jardin</p>



Réf.	Enrouleurs grande capacité tout PVC 250 V $\sim$ - 16 A
050756 050757	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avec disjoncteur thermique à réarmement manuel</li> <li>• Puissance maxi 3000 W en 230 V <math>\sim</math> (câble complètement déroulé)</li> <li>• 4 prises 2P+T avec sécurité et volet</li> <li>• Voyant de présence tension</li> <li>• Fixation pour suspension murale</li> </ul> <p><b>Enrouleur avec câble noir H 07 RNF 3 x 1,5 mm<sup>2</sup></b> Livré avec 25 m de câble</p> <p><b>Enrouleur avec câble noir H 07 RNF 3 x 2,5 mm<sup>2</sup></b> Livré avec 50 m de câble</p>
050758	<p><b>Enrouleur avec système de rebobinage automatique</b></p> <p>Hauteur de pose préconisée entre 1,5 et 2 mètres Câble H 07 RNF Livré avec patère et visserie de fixation murale Usage multidirectionnel</p> <p><b>230 V<math>\sim</math> - 3000 W maxi</b> Disjoncteur thermique à réarmement manuel 10 m de câble 3 G 1,5 mm<sup>2</sup> Avec prise mobile 2P+T à brochage domestique IP 44</p>