

## Carillons électromécaniques et boutons-poussoirs



041650



041645



041647



086085

Réf.	Carillons électromécaniques
	Coloris blanc. Dim. : 116 x 116 x 48 mm Son acoustique : 75 dB à 1 m
	<b>Carillons 8-12 V~</b> Fonctionnent avec boutons-poussoirs non lumineux réf. 041646 ou lumineux réf. 041645/47 Utiliser un transformateur 8 VA réf. 413091 (p. 217)
041650 094264•	Emballement traditionnel Carillon à piles. Emballage brochable
041651	<b>Carillon 110-230 V~</b> Carillon 2 tons - 50/60 Hz Fonctionne avec boutons-poussoirs lumineux réf. 041645.
041652 094265•	<b>Carillons 230 V~</b> 50/60 Hz avec transformateur incorporé 8-12 V Classe II. Fonctionnent avec boutons-poussoirs non lumineux réf. 041646 ou lumineux réf. 041645/47 Emballement traditionnel Emballage brochable

Réf.	Boutons-poussoirs Salsa
	Fixation à vis en saillie
041646	<b>Bouton-poussoir huisserie IP 30 - IK 06</b> Non-lumineux U max. : 24 V Dim. : 50 x 25 x 20 mm
041645	<b>Bouton-poussoir porte-étiquette IP 30 - IK 06</b> Non-lumineux U max. : 230 V Classe II. Dim. : 70 x 35 x 24 mm
041647	<b>Bouton-poussoir porte-étiquette IP 44 - IK 06</b> Non lumineux U max. : 24 V Dim. : 70 x 70 x 25 mm

Réf.	Poussoirs appareillage saillie
086009	Poussoir porte-étiquette Avec contact inverseur (NO + NF) Deviens lumineux avec lampe réf. 089901/02/06
086085	Poussoir étroit Contact à fermeture (NO)
086088	Poussoir étroit à voyant - Contact à fermeture (NO) Deviens lumineux avec lampe réf. 089901/02/06

• Emballage adapté pour vente en magasin

## Carillons sans fil



094253



094250



094254 (avant)



094254 (arrière)

Réf.	Kit carillon radio Essentiel
	Comprend un carillon et une sonnette IP 44 avec porte-étiquette Niveau sonore : +/- 80 dB Nombre de sonneries : 32 Portée environ 50 m en champ libre Alimentation : - carillon : 2 piles LR6 1,5 V AA (non incluses) - sonnette : 1 batterie CR2032 (incluse)
094250	○ Blanc
Réf.	Carillons radio
	<b>Kit carillon Confort</b> Kit carillon rond en finition blanche ou noire Le kit comprend un carillon rond et une sonnette ronde IP44 avec porte-étiquette Alimentation du carillon par batteries : 3 x 1,5V AA (non incluses) sauf réf. 094254 (230V~ plug-in) Alimentation de la sonnette par batterie : 1 x CR2032 (incluse) Niveau sonore : +/- 80dB Réglage volume Nombre de sonneries : 15 Portée environ 100m en champ libre Nombre de carillons additionnels illimité pour 1 sonnette Emballage blister box pour vente en magasin
094252•	Version piles en finition blanche
094253•	Version piles en finition anthracite
094254•	Version plug-in 230V~ finition blanche
	• Emballage adapté pour vente en magasin