

Tableau de choix de chemins de câbles P31+ hauteur 60 mm

Largeur en mm	RACCORDS FIXÉS								RACCORDS PLATS			
	Coudes 90°	Couvercles pour coudes 90°	Coudes réglables (0° - 50°)	Couvercles pour coudes réglables (0° - 50°)	Coudes 45°	Couvercles pour coudes 45°	Coudes universels	Couvercles pour coudes universels	Coudes réglables (0° - 60°)	Couvercles réglables (0° - 60°)	Coudes ou pièces en T 90°	Couvercles pour coudes ou pièces en T 90°
75												
75	VG480750	VG480862	VG481770	VG480094	VG487840	VG487930	VG481173	VG341174	-	-	-	-
100	VG480751	VG480863	VG481771	VG480095	VG487838	VG487928	VG481173	VG341174	VG480041	VG480211	VG480151	VG480241
150	VG480752	VG480864	VG481772	VG480096	VG487839	VG487929	VG481173	VG341174	-	-	-	-
200	VG480753	VG480865	VG481773	VG480097	VG487841	VG487932	VG481173	VG341174	VG480042	VG480212	VG480152	VG480242
300	VG480754	VG480866	VG481774	VG480098	VG487842	VG487933	VG481173	VG341174	VG480043	VG480213	VG480153	VG480243
400	VG480755	VG480867	VG481775	-	VG487843	VG487934	VG481173	VG341174	-	-	-	-
500	VG480756	VG480868	VG481776	-	-	-	VG481173	VG341174	-	-	-	-
600	VG480757	VG480869	VG481777	-	-	-	VG481173	VG341174	-	-	-	-
75	VG482750	VG482862	-	-	-	-	VG482273	VG343174	-	-	-	-
100	VG482751	VG482863	-	-	-	-	VG482273	VG343174	-	-	-	-
150	VG482752	VG482864	-	-	-	-	VG482273	VG343174	-	-	-	-
200	VG482753	VG482865	-	-	-	-	VG482273	VG343174	-	-	-	-
300	VG482754	VG482866	-	-	-	-	VG482273	VG343174	-	-	-	-
400	VG482755	VG482867	-	-	-	-	VG482273	VG343174	-	-	-	-
500	VG482756	VG482868	-	-	-	-	VG482273	VG343174	-	-	-	-
600	VG482757	VG483314	-	-	-	-	VG482273	VG343174	-	-	-	-
75	VG484750	VG484140	VG484770	VG484094	-	-	VG485173	VG345174	-	-	-	-
100	VG484751	VG484141	VG484771	VG484095	-	-	VG485173	VG345174	-	-	-	-
150	VG484752	VG484142	VG484772	VG484096	-	-	VG485173	VG345174	-	-	-	-
200	VG484753	VG484143	VG484773	VG484097	-	-	VG485173	VG345174	-	-	-	-
300	VG484754	VG484144	VG484774	VG484098	-	-	VG485173	VG345174	-	-	-	-
400	VG484755	VG484145	VG484775	-	-	-	VG485173	VG345174	-	-	-	-
500	-	-	-	-	-	-	VG485173	VG345174	-	-	-	-
600	VG484757	VG484147	VG484777	-	-	-	VG485173	VG345174	-	-	-	-
Matériel de fixation	≤ 300 mm 4 x M6 x 10 mm	Click	≤ 300 mm 4 x M6 x 10 mm	Click	≤ 300 mm 4 x M6 x 10 mm	Click	2 x M6 x 10 mm	Click	≤ 300 mm 4 x M6 x 10 mm	Click	≤ 300 mm 4 x M6 x 10 mm	Click
	≥ 400 mm 6 x M6 x 10 mm		≥ 400 mm 6 x M6 x 10 mm		≥ 400 mm 6 x M6 x 10 mm		≥ 400 mm 6 x M6 x 10 mm		≥ 400 mm 6 x M6 x 10 mm		≥ 400 mm 6 x M6 x 10 mm	

Réf	Matériel de fixation
	(1)
8200102	CM350401

Vis M6 + écrou à collet M6

VG481232	VG483232	VG486232

Éclisses réglables
Éclisses EV
Éclisse réglable de 0° à 90°
En cas d'utilisation avec un raccord, pincer uniquement les parois latérales du chemin de câbles et recourber le fond
Fixation avec 2 x M6 x 10 mm

(1) Zinc/Nickel : matière équivalente à la galvanisation à chaud

NOUVEAU !



RACCORDS PLATS

- Gagne de la place dans la logistique, idéal pour le stock de réserve dans l'atelier et pour l'exportation
- Plus facile à manipuler sur le chantier
- Peut être plié sur place pour obtenir la solution souhaitée