

SUSPENSIONS PAR TIGES FILETÉES				
P31+				
	Étrier de suspension ouvert	Étrier coulissant	Étrier de suspension	Griffe
		Seulement pour hauteur de 60 mm		Jusqu'à l300
Hauteur	156 mm	55 mm	68 mm	62 mm
Charge maximale	600 N	750 N	1500 N	2500 N
Largeur en mm				
75	VG347279	VG341279	VG341163	VG341170
100	VG347280	VG341280	VG341164	
150	VG347281	VG341281	VG341165	
200	VG347282	VG341282	VG341166	
300	VG347283	VG341283	VG341167	
400	VG347284	VG341284	VG341168	x

Largeur en mm	Étrier de suspension ouvert	Étrier coulissant	Étrier de suspension	Griffe
75	VG345279	VG341279 ⁽¹⁾	VG345163	VG345170
100	VG345280	VG341280 ⁽¹⁾	VG345164	
150	VG345281	VG341281 ⁽¹⁾	VG345165	
200	VG345282	VG341282 ⁽¹⁾	VG345166	
300	VG345283	VG341283 ⁽¹⁾	VG345167	
400	VG345284	VG341284 ⁽¹⁾	VG345168	x

(1) Ces pièces ne sont pas laquées, car non visibles

Largeur en mm	Étrier de suspension ouvert	Étrier coulissant	Étrier de suspension	Griffe
75	VG343279	Disponible sur demande	Disponible sur demande	Disponible sur demande
100	VG343280			
150	VG343281			
200	VG343282			
300	VG343283			
400	VG343284			

À utiliser avec couvercle	oui	non	non	non
Fixation au chemin de câbles			Par pliage des bords	Par pliage des bords