

DPX³ 250 magnétothermiques

disjoncteurs de puissance de 100 à 250 A

fixation sur rail DIN ou sur platine



420205



420225



Caractéristiques techniques et dimensions [voir www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)
Télécharger l'appliquatif XI Pro³ Tool sélectivité, filiation sur www.ecatalog.be

Se montent sur rail ou sur platine dans les coffrets et armoires XL³ / XL³S
Assurent la coupure, la commande, le sectionnement et la protection des lignes électriques basse tension
Livrés avec vis de fixation, cloisons de séparation, bornes à vis, raccordement 120 mm² maxi en câble souple et jusqu'à 150 mm² avec accessoire
Reçoivent les accessoires et les auxiliaires communs DPX³ (p. 87)
Conformes à la norme IEC 60947-2

Réf.		Disjoncteurs magnétothermiques	
Thermique réglable de 0,8 à 1 In			
Magnétique réglable de 5 à 10 In			
Pouvoir de coupure Icu 25 kA (400 V~)			
	In		
3P	4P		
420205	420215	100 A	
420207	420217	160 A	
420208	420218	200 A	
420209	420219	250 A	
Pouvoir de coupure Icu 36 kA (400 V~)			
420235	420245	100 A	
420237	420247	160 A	
420238	420248	200 A	
420239	420249	250 A	
Pouvoir de coupure Icu 50 kA (400 V~)			
420265	420275	100 A	
420267	420277	160 A	
420268	420278	200 A	
420269	420279	250 A	
Pouvoir de coupure Icu 70 kA (400 V~)			
420605	420615	100 A	
420607	420617	160 A	
420608	420618	200 A	
420609	420619	250 A	

Réf.		Disjoncteurs magnétothermiques différentiels	
Thermique réglable de 0,8 à 1 In			
Magnétique réglable de 5 à 10 In			
Différentiel électronique intégré avec affichage LCD			
Sensibilité réglable : 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A			
Déclenchement réglable : 0 - 0,3 - 1 - 3 s			
(A une sensibilité 0,03 A, seul 0 s est possible)			
Pouvoir de coupure Icu 25 kA (400 V~)			
	In		
	4P		
	420225	100 A	
	420227	160 A	
	420228	200 A	
	420229	250 A	
Pouvoir de coupure Icu 36 kA (400 V~)			
	420255	100 A	
	420257	160 A	
	420258	200 A	
	420259	250 A	
Pouvoir de coupure Icu 50 kA (400 V~)			
	420285	100 A	
	420287	160 A	
	420288	200 A	
	420289	250 A	
Pouvoir de coupure Icu 70 kA (400 V~)			
	420625	100 A	
	420627	160 A	
	420628	200 A	
	420629	250 A	



Boîtiers d'automatisme pour inverseurs de source **p. 105**



Accessoires communs **p. 87**