

Tableau de choix d'échelles à câbles GLO-4 galvanisé sendzimir

H = 60 mm légère

Largeur	Echelles à câbles				Echelles montantes	Connecteur à serrage rapide
	Distance entre échelons 300 mm		Distance entre échelons 200 mm		Distance entre échelons 300 mm	
	Longueur 3000 mm	Longueur 6000 mm	Longueur 3000 mm	Longueur 3000 mm	Longueur 3000 mm	
200 mm	8311132	8311162	8311122	8311112	8319632	8313180
300 mm	8311133	8311163	8311123	8311113	8319633	
400 mm	8311134	8311164	8311124	8311114	8319634	
500 mm	8311135	8311165	8311125	8311115	8319635	
600 mm	8311136	8311166	8311126	8311116	8319636	
Matériel de fixation	2x réf. 8313180	2x réf. 8313180	2x réf. 8313180	2x réf. 8313180	2x réf. 8313180	

Largeur	Pièce terminale et réduction	Languette de raccordement	Jeu de crochets ajustables	Connecteur angulaire	Jeu de raccords ajustables	Patte murale	Cloison de séparation "L"
	Longueur 795 mm						
200 - 600 mm	VG341161	8313120	8313130	8313140	8313150	8313160	8231201
Matériel de fixation	2x (2)	2x (2)		2x (2)		2x (2)	4x (3)

Raccords						
Jeu de capots terminaux	Bande de protection	Porte-tube	Multi-fonctions H60	Attache-console	Plaque de montage connexion enfichable	
Capot de protection pour extrémité d'échelle	Joint de protection Longueur 5000 mm		Pour la réalisation d'accessoires			
Synthétique jaune	Synthétique noir	Sendzimir	Galvanisé	ZnMg	Simple	Multiple
8302110	CM522354	8235600	VG350042	VG344872	VG350179	VG350159

(1) Attache-couvercle réf. 8236000

(2) Vis à bouchon M6 x 10 + écrou à bouchon M6 réf. 8200102

(3) Ecrou coulissant M5 réf. 8313000

(4) Utiliser uniquement pour GLO-4 H = 60 mm avec distance entre échelons 300 mm