

## Tableau de choix d'échelles à câbles GLO-4 galvanisé sendzimir

H = 100 mm légères

Largeur	Echelles à câbles			Connecteur à serrage rapide	Couvercle	Attache-couvercle
	Distance entre échelons 300 mm	Distance entre échelons 200 mm	Distance entre échelons 100 mm			
	Longueur 3000 mm	Longueur 3000 mm	Longueur 3000 mm			
200 mm	8311232	8311222	8311212	8313280	8211120	8236000
300 mm	8311233	8311223	8311213		8211130	
400 mm	8311234	8311224	8311214		8211140	
500 mm	8311235	8311225	8311215		8211150	
600 mm	8311236	8311226	8311216		8211160	
Matériel de fixation	2x réf. 8313280	2x réf. 8313280	2x réf. 8313280		4x <sup>(1)</sup>	

Largeur	Languettes de raccordement	Jeu de crochets ajustables	Connecteur angulaire	Jeu de raccords ajustables	Cloison de séparation "L"
200 - 600 mm	 8313220	 8313230	 8313240	 8313250	 8312200
Matériel de fixation	4x <sup>(2)</sup>		4x <sup>(2)</sup>		4x <sup>(3)</sup>

Raccords						
Jeu de capots terminaux	Bande de protection	Porte-tube	Multi-fonctions H100	Attache-console	Plaque de montage connexion enfichable	
Capot de protection pour extrémité d'échelle	Joint de protection Longueur 5000 mm		Pour la réalisation d'accessoires		Simple	Multiple
Synthétique jaune	Synthétique noir	Sendzimir	Galvanisé	ZnMg	Simple	Multiple
8302110	CM522354	8235600	VG341226	VG344872	VG350179	VG350159

(1) Attache-couvercle réf. 8236000

(2) Vis à bouchon M6 x 10 + écrou à bouchon M6 réf. 8200102

(3) Ecrou coulissant M5 réf. 8313000

(4) Utiliser uniquement pour GLO-4 H = 60 mm avec distance entre échelons 300 mm