

Tableau de choix d'échelles à câbles GLO-4 galvanisé sendzimir

H = 60 mm moyennes

Largeur	Echelles à câbles		Connecteur à serrage rapide	Couverture	Attache-couvercle
	Distance entre échelons 300 mm	Distance entre échelons 200 mm			
	Longueur 3000 mm	Longueur 3000 mm		Longueur 2000 mm	
200 mm	8311432	8311422	8313180	8211120	8236000
300 mm	8311433	8311423		8211130	
400 mm	8311434	8311424		8211140	
500 mm	8311435	8311425		8211150	
600 mm	8311436	8311426		8211160	
Matériel de fixation	2x réf. 8313180	2x réf. 8313180		4x ⁽²⁾	

Largeur	Languette de raccordement	Jeu de crochets ajustables	Connecteur angulaire	Jeu de raccords ajustables	Cloison de séparation "L"
200 - 600 mm					
	8313120	8313130	8313140	8313150	8312400
Matériel de fixation	2x ⁽²⁾		2x ⁽²⁾		4x ⁽³⁾

Raccords						
Jeu de capots terminaux	Bande de protection	Porte-tube	Multi-fonctions H100	Attache-console	Plaque de montage connexion enfichable	
Capot de protection pour extrémité d'échelle	Joint de protection Longueur 5000 mm		Pour la réalisation d'accessoires			
Synthétique jaune	Synthétique noir	Sendzimir	Galvanisé	ZnMg	Simple	Multiple
8302110	CM522354	8235600	VG350042	VG344872	VG350179	VG350159

(1) Attache-couvercle réf. 8236000

(2) Vis à bouchon M6 x 10 + écrou à bouchon M6 réf. 8200102

(3) Ecrou coulissant M5 réf. 8313000

(4) Utiliser uniquement pour GLO-4 H = 60 mm avec distance entre échelons 300 mm