

## Tableau de choix d'échelles à câbles GLO-4 galvanisé sendzimir

H = 100 mm moyennes

Largeur	Echelles à câbles		Connecteur à serrage rapide	Couverture	Attache-couvercle
	Distance entre échelons 300 mm	Distance entre échelons 200 mm			
	Longueur 3000 mm	Longueur 3000 mm		Longueur 2000 mm	
200 mm	8311532	8311522	8313280	8211120	8236000
300 mm	8311533	8311523		8211130	
400 mm	8311534	8311524		8211140	
500 mm	8311535	8311525		8211150	
600 mm	8311536	8311526		8211160	
Matériel de fixation	2x réf. 8313280	2x réf. 8313280		4x <sup>(1)</sup>	

Largeur	Languette de raccordement	Jeu de crochets ajustables	Connecteur angulaire	Jeu de raccords ajustables	Cloison de séparation "L"
200 - 600 mm	8313220	8313230	8313240	8313250	8312500
Matériel de fixation	4x <sup>(2)</sup>		4x <sup>(2)</sup>		4x <sup>(3)</sup>

Raccords						
Jeu de capots terminaux	Bande de protection	Porte-tube	Multi-fonctions H100	Attache-console	Plaque de montage connexion enfichable	
Capot de protection pour extrémité d'échelle	Joint de protection Longueur 5000 mm		Pour la réalisation d'accessoires			
Synthétique jaune	Synthétique noir	Sendzimir	Galvanisé	ZnMg	Simple	Multiple
8302110	CM522354	8235600	VG341226	VG344872	VG350179	VG350159

(1) Attache-couvercle réf. 8236000

(2) Vis à bouchon M6 x 10 + écrou à bouchon M6 réf. 8200102

(3) Ecrou coulissant M5 réf. 8313000

(4) Utiliser uniquement pour GLO-4 H = 60 mm avec distance entre échelons 300 mm