

# Échelles à câbles Swifts galvanisées à chaud

medium duty Topaz H = 100 mm

Largeur en mm	Echelle à câbles	Coude 90°	Raccord de montée 90°
	Longueur 3000 mm		
200	ZL200G	ZFB20090300G	ZIR20090300G
300	ZL300G	ZFB30090300G	ZIR30090300G
400	ZL400G	ZFB40090300G	ZIR40090300G
500	ZL500G	ZFB50090300G	ZIR50090300G
600	ZL600G	ZFB60090300G	ZIR60090300G
Fixation	1x set Réf. ZCGZ	8x Réf. LFGM10	8x Réf. LFGM10

Largeur en mm	Couvercle Echelle à câbles	Couvercle coude 90°	Couvercle raccord de montée 90°
	Longueur 3000 mm		
200	CV200GX	FBCV20090300GX	ZIRC20090300GX
300	CV300GX	FBCV30090300GX	ZIRC30090300GX
400	CV400GX	FBCV40090300GX	ZIRC40090300GX
500	CV500GX	FBCV50090300GX	ZIRC50090300GX
600	CV600GX	FBCV60090300GX	ZIRC60090300GX
Fixation	4x LFCCG M8 600 mm : + 4x LFCOVG M6	5x LFCCG M8 600 mm : + 4x LFCOVG M6	4x LFCCG M8 600 mm : + 4x LFCOVG M6

Largeur en mm	Jeu d'éclisses	Éclissage pour accessoires	Cloison de séparation 3000 mm	Jeu d'éclisses réglables verticale	Jeu d'éclisses de dérivation
Universel	ZCGZ	ZFCGZ	ZDVGX	ZVGZ	ZHGZ
Fixation	2 PIECES MATÉRIEL DE FIXATION INCLUS	2 PIECES MATÉRIEL DE FIXATION INCLUS	Min. 3x Réf. LFDVG M6	2 PIECES MATÉRIEL DE FIXATION INCLUS	2 PIECES MATÉRIEL DE FIXATION INCLUS