

Tableau de choix échelle à câbles Swifts Inox 316

medium duty Topaz H = 100 mm

Largeur en mm	Echelle à câbles	Coude 90°	Raccord de montée 90°
	Longueur 3000 mm		
200	ZL200S	ZFB20090300S	ZIR20090300S
300	ZL300S	ZFB30090300S	ZIR30090300S
400	ZL400S	ZFB40090300S	ZIR40090300S
500	ZL500S	ZFB50090300S	ZIR50090300S
600	ZL600S	ZFB60090300S	ZIR60090300S
Fixation	1x set Réf. ZCSZ	8x Réf. LFSM10	8x Réf. LFSM10

Largeur en mm	Couvercle Echelle à câbles	Couvercle coude 90°	Couvercle raccord de montée 90°
	Longueur 3000 mm		
200	CV200SX	FBCV20090300SX	ZIRC20090300SX
300	CV300SX	FBCV30090300SX	ZIRC30090300SX
400	CV400SX	FBCV40090300SX	ZIRC40090300SX
500	CV500SX	FBCV50090300SX	ZIRC50090300SX
600	CV600SX	FBCV60090300SX	ZIRC60090300SX
Fixation	4x LFCCS M8 600 mm : + 4x LFCOVS M6	5x LFCCS M8 600 mm : + 4x LFCOVS M6	5x LFCCS M8 600 mm : + 4x LFCOVS M6

Largeur en mm	Jeu d'éclisses	Éclissage pour accessoires	Cloison de séparation 3000 mm	Jeu d'éclisses réglables verticale	Jeu d'éclisses de dérivation
Universel	ZCSZ	ZFCSZ	ZDVSX	ZVSZ	ZHSZ
Fixation	2 PIÈCES MATÉRIEL DE FIXATION INCLUS	2 PIÈCES MATÉRIEL DE FIXATION INCLUS	Min. 3x Réf. LFDVS M6	2 PIÈCES MATÉRIEL DE FIXATION INCLUS	2 PIÈCES MATÉRIEL DE FIXATION INCLUS