
































Tableau de choix échelles à câbles Swifts Inox 316

heavy duty Sapphire H = 125 mm

Largeur en mm	Echelle à câbles		Coude 45°	Coude 90°	Raccord de montée 90°
	Longueur 3000 mm				
200 	PL200S		PFB20045300S	PFB20090300S	PIR20090300S
300 	PL300S		PFB30045300S	PFB30090300S	PIR30090300S
400 	PL400S		PFB40045300S	PFB40090300S	PIR40090300S
500 	PL500S		PFB50045300S	PFB50090300S	PIR50090300S
600 	PL600S		PFB60045300S	PFB60090300S	PIR60090300S
Fixation	2x  Réf. PCSZ		16x  Réf. LFSM10	16x  Réf. LFSM10	16x  Réf. LFSM10

Largeur en mm	Couvercle Echelle à câbles	Couvercle coude 45°	Couvercle coude 90°	Couvercle raccord de montée 90°	
	Longueur 3000 mm				
200 	CV200SX		FBCV20045300SX	FBCV20090300SX	PIRC20090300SX
300 	CV300SX		FBCV30045300SX	FBCV30090300SX	PIRC30090300SX
400 	CV400SX		FBCV40045300SX	FBCV40090300SX	PIRC40090300SX
500 	CV500SX		FBCV50045300SX	FBCV50090300SX	PIRC50090300SX
600 	CV600SX		FBCV60045300SX	FBCV60090300SX	PIRC60090300SX
Fixation	4x LFCCS M8 		5x LFCCS M8 	5x LFCCS M8 	4x LFCCS M8 

Largeur en mm	Jeu d'éclisses	Éclissage pour accessoires	Cloison de séparation 3000 mm	Jeu d'éclisses réglables verticales	Jeu d'éclisses de dérivation
					
Universel 	PCSZ	PFCSZ	PDVSX	PVSZ	PHSZ
Fixation	2 PIÈCES MATÉRIEL DE FIXATION INCLUS	2 PIÈCES MATÉRIEL DE FIXATION INCLUS	Min. 3x  Réf. LFDVG M6	2 PIÈCES MATÉRIEL DE FIXATION INCLUS	2 PIÈCES MATÉRIEL DE FIXATION INCLUS

Sur demande disponible largeur en mm 150/750/800/900/1000