

# DPX<sup>3</sup> 125 HP

disjoncteurs de puissance magnétothermiques de 16 à 125 A - fixation sur platine



423649



423659

Caractéristiques techniques et dimensions voir [www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)  
Télécharger l'appli XI Pro<sup>3</sup> Tool sélectivité, filiation sur [www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)

Disjoncteurs de puissance, boîtiers moulés, qui assurent la coupure, la commande, le sectionnement et la protection des lignes électriques basse tension S'équipent avec les auxiliaires (p. 95)

Livrés avec : vis de fixation, plages de raccordement pour barres et cloisons de séparation  
Reçoivent les bornes à cage 120 mm<sup>2</sup> max. (câbles souples) ou 150 mm<sup>2</sup> max. (câbles rigides)  
Conformes à la norme IEC 60947-2 - Réglages plombables.  
Se montent sur platine dans les coffrets et armoires XL<sup>3</sup> et XL<sup>3</sup> S

Réf.		<b>Disjoncteurs magnétothermiques - version fixe</b>
		Thermique réglable de 0,8 à 1 In Magnétique fixe à 10 In (fixe à 400 A pour In de 16 A à 40 A)
		<b>Pouvoir de coupure Icu 36 kA (400 V~)</b>
	In (A)	
3P	4P	
423600	423610	16
423601	423611	20
423602	423612	25
423603	423613	32
423604	423614	40
423605	423615	50
423606	423616	63
423607	423617	80
423608	423618	100
423609	423619	125
		<b>Pouvoir de coupure Icu 50 kA (400 V~)</b>
423640	423650	16
423641	423651	20
423642	423652	25
423643	423653	32
423644	423654	40
423645	423655	50
423646	423656	63
423647	423657	80
423648	423658	100
423649	423659	125
		<b>Pouvoir de coupure Icu 70 kA (400 V~)</b>
423680	423690	16
423681	423691	20
423682	423692	25
423683	423693	32
423684	423694	40
423685	423695	50
423686	423696	63
423687	423697	80
423688	423698	100
423689	423699	125
		<b>Pouvoir de coupure Icu 100 kA (400 V~)</b>
423700	423710	16
423701	423711	20
423702	423712	25
423703	423713	32
423704	423714	40
423705	423715	50
423706	423716	63
423707	423717	80
423708	423718	100
423709	423719	125

Réf.		<b>Disjoncteurs magnétothermiques différentiels - version fixe</b>
		Thermique réglable de 0,8 à 1 In Magnétique fixe à 10 In (fixe à 400 A pour In de 16 A à 40 A)
		Différentiel intégré Sensibilité réglable : 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A Déclenchement réglable : 0 - 0,3 - 1 - 3 s (A une sensibilité 0,03 A, seul 0 s est possible)
		<b>Pouvoir de coupure Icu 36 kA (400 V~)</b>
	In (A)	
	4P	
	423630	16
	423631	20
	423632	25
	423633	32
	423634	40
	423635	50
	423636	63
	423637	80
	423638	100
	423639	125
		<b>Pouvoir de coupure Icu 50 kA (400 V~)</b>
	In (A)	
	423670	16
	423671	20
	423672	25
	423673	32
	423674	40
	423675	50
	423676	63
	423677	80
	423678	100
	423679	125