



Pendards



Pendards et profils		
I-80	I-80	
Pendard	Profil	
extra lourd	extra lourd	
1440 Nm	2250 Nm	
10.000 N	10.000 N	
		Largeur en mm
8766802	8766702	200
8766803	8766703	300
8766804	8766704	400
8766805	8766705	500
8766806	8766706	600
8766807	8766707	700
8766808	8766708	800
8766809	8766709	900
8766810	8766710	1000
		1100
8766812		1200
		1300
8766814		1400
		1500
8766816		1600
8766818		1800
8766820		2000
non	non	

■ Instruction de montage Plaque de tête ajustable

Attention:

Les plaques de tête (VG348030/VG348330) ne peuvent être combinées avec le R21SP, qui ne possède pas le même profil.

Profil	Montage transversal au plafond - réglable de -30° à +30°	Montage vertical au plafond
R21S	✓	✓
R21SP	-	-
R41S	✓	✓
U60	✓	✓

<p>Réf. R21S / R21SP / R41S / U60</p> <p> VG348398</p> <p> CM595360 CM595363</p> <p> CM595380</p> <p> VG348030 VG348330</p> <p> VG348399</p> <p>PLASTIQUE VG348576 VG348577 VG348575</p>	<p>Plaque de tête profil U-60 Fixation au profil avec 2 x M10 x 35 mm (boulon à tête sphérique (8069935) + rondelle (8069909) + écrou à six pans (8069906))</p> <p>Fixation PFN41S avec rail R41 Fixation 2 x M10 x 35 mm</p> <p>Fixation PFR41S Pour réalisations de pendards avec rail R41 Fixation rapide sans vis</p> <p>Plaque de tête ajustable au profil R21S/U-60 (6000N) Ajustable -30° et +30° Fixation au profil avec 2x M8*35 mm (boulon à tête sphérique + rondelle + écrou à six pans) pour GS: 8313070/8313030/8313060 pour GC: 8069941/8069943/8069907 R21SP: uniquement en installation verticale en combinaison avec plaque de tête</p> <p>Raccord de profil U60 Fixation au profil avec 4x M10x20mm (boulon à tête sphérique (8069920) + rondelle (8069909) + écrou à six pans (8069906))</p> <p>Bouchon de protection jaune Protection au profil R21S / R21SP R41S U50 / U55 / U60</p>	
<p> 8766881</p> <p>8766886</p> <p>8766882</p> <p>8766887</p> <p>8766885</p> <p>8766884</p> <p>8766883</p> <p>8763470</p> <p>8706800</p>	<p>Pendards I-80</p> <p>Plaque de tête I-80 Pour plafonds horizontaux Matériel de fixation compris</p> <p>Plaque de tête transversale I-80 Pour plafonds horizontaux Matériel de fixation compris</p> <p>Plaque de tête réglable I-80 Pour plafonds non horizontaux Matériel de fixation compris</p> <p>Plaque de tête transversale réglable I-80 Pour plafonds non horizontaux Matériel de fixation compris</p> <p>Connecteur transversal I-80 Matériel de fixation compris</p> <p>Raccord de pendard I-80 Matériel de fixation compris</p> <p>Patte mur/plancher/plafond I-80 Matériel de fixation compris</p> <p>Adaptateur I-80 Pour agrandir la distance entre les ancrages pour béton, pour charges supérieures</p> <p>Bouchon de protection I-80 Synthétique, jaune Protection pour extrémité de pendard</p>	