

			Consoles de fixation au profil	
			Console extra lourde	Console (à griffe) extra lourde
			U60	I-80
			6000 - 8800 N	6000 N
Largeur en mm	Hauteur	Charge		
250	120 mm	6000N	8060625	8060725
300	120 mm	6150N	8060630	8060730
350	120 mm	6300N	8060635	8060735
400	120 mm	6500N	8060640	8060740
450	162 mm	6700N	8060645	8060745
500	162 mm	6900N	8060650	8060750
550	162 mm	7100N	8060655	8060755
600	162 mm	7300N	8060660	8060760
650	162 mm	7500N	8060665	8060765
700	162 mm	7700N	8060670	8060770
750	210 mm	7900N	8060675	8060775
850	210 mm	8100N	8060685	8060785
900	210 mm	8300N	8060690	8060790
950	210 mm	8500N	8060691	8060791
1050	210 mm	8800N	8060696	8060796
Fixation d'une console/ profil			U-60 2x M10x30mm	Griffe I-80 CM557203 (1x I200-I500/2x I600-I700)

Consoles murales Inox 316			
Console murale CS		Etrier en C CSCC	
670-720N		670-720N	
670-720N		800-2000N	
Largeur en mm			
100		CM002704	CM012764
150			VG350824
200		CM002714	CM012774
300		CM002724	CM012784
400			VG350854
500			VG350864
600			VG350874
Fixation	Fixation avec réf. VG346895 : chemin perforé à fixer sur console ou étrier de consoles (réf. VG349254 + VG346895) pour fixer chemin aveugle. La console doit être plus longue d'une taille que la largeur du chemin.		



CONSOLE CB (COMPACT BRACKETS) LÉGÈRES À MOYENNES

■ INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

SWL Safe Working Load (Newton)				
CB50	800	500	500	
CB100	1100	500	500	
CB150	1000	500	800	
CB200	1100	400	800	
CB300	1500	400	900	
CB400	1500	600	1000	
CB500	2000	1200	1500	
CB600	1600	1100	900	

Vous pouvez monter la console CB sur différents systèmes et de différentes manières.

Fixation console CB sur :

- Chemin de câbles en fil Cablofil : à fixer sans visserie, en cliquant dans les clips arrière
- P31+ chemin de câbles : fixation avec vis et écrou réf. 8200102
- Profil Swiftrack (41x41/21) : avec écrous coulissants (anti-rotation en cours d'exécution)
- Directement sur le mur : avec 2 boulons et écrous M10 (2 points de fixation sur console CB)

tion sur console CB)

Testé sur le maintien de la fonction en cas d'incendie avec P31+ / Cablofil (certificat)

Programme restreint, 1 type de solution pour des constructions légères - moyennes.

- Remplace : CU, CG, Van Geel 750N console, strut console = console CB