

# Matériel de fixation R21 en R41

PROFIL DE CONNEXION EXTERNE		PLATINE DE FIXATION AU SOL/PLAFOND		
<b>Connecteur R21</b>	<b>Connecteur R41</b>	<b>Support de sol/plafond simple</b>	<b>Support de sol/plafond double</b>	
SB650(S)	SB651(S)	SB704(S)	SB705(S)	
ÉTRIERS EN L		ÉTRIERS DE FIXATION À AILES		
<b>Étrier en L</b>		<b>Raccord de montage / R41</b>		
SB600(S)		SB700(S)		
RACCORDS DE MONTAGE EN T PLAQUE DE SOL/PLAFOND		EQUERRE DE FIXATION 90°		
<b>Raccord de montage en T plaque de sol/plafond (simple)</b>				
SB702(S)		SB703(S)		
GRIFFE DE SERRAGE <sup>(1)</sup>				
<b>Griffe de serrage</b>	<b>Griffe de serrage</b>	<b>Griffe de serrage</b>	<b>Griffe de fixation</b>	
SC850(S)	SC851(S)	SC85221(S)	SC85241(S)	
<b>Bride de fixation</b>	<b>Bride de fixation</b>	<b>Griffe de fixation</b>	<b>Bride de fixation</b>	<b>Bride de fixation</b>
CM559023 / SC853S	SC854S	SC856(S) <sup>(2)</sup>	FL2 <sup>(3)</sup>	SC855(S)
COLLIERS POUR TUBE <sup>(4)</sup>		EMBOUTS DE PROTECTION DE PROFIL		
	Tube fixation diamètre en mm			
Réf. SP960(S) 10-14 SP964(S) 17-22 SP968(S) 25-35 SP969(S) 32-42 SP972(S) 42-59 SP973(S) 54-65		Réf. SP975(S) 62-71 SP976(S) 73-83		
		41 x 41	41 x 21	41 mm : SC952 21 mm : SC953
		VG348577	VG348576	

(1) Les joints de fixation sont fournis avec des vis et des écrous, mais pas avec des étriers filetés en U comme indiqué sur la plaque (2) Livré sans matériel de fixation, utiliser 2x platines écrous et 2x vis (3) Non disponible en inox 316 (4) Toutes les fixations pour tubes sont disponibles en acier sendzimir ou inox 316 (n° d'article + S)