

DPX³ 250 HP

disjoncteurs électroniques S1 de 40 à 250 A - fixation sur platine



423228

Caractéristiques techniques et dimensions **voir www.ecataleg.be**
Télécharger l'appliquatif XI Pro³ Tool sélectivité, filiation sur **www.ecataleg.be**

Disjoncteurs de puissance, boîtiers moulés, qui assurent la coupure, la commande, le sectionnement et la protection des lignes électriques basse tension. S'équipent avec les auxiliaires (p. 95)
Livrés avec : visserie pour le raccordement et la fixation, plages de raccordement pour cosses ou barres et cloisons de séparation
Reçoivent les bornes à cage 120 mm² max. (câbles souples) ou 150 mm² max. (câbles rigides)
Se montent sur platine dans les coffrets et armoires XL³ et XL³ S
Conformes à la norme IEC 60947-2

Réf.	Disjoncteurs électroniques S1 - version fixe	
		Protection contre les surcharges : I _r réglable de 0,4 à 1 x I _n t _r réglable de 3 à 15 s Protection contre les courts-circuits : I _{sd} réglable de 1,5 à 10 x I _r t _{sd} réglable de 0 à 0,5 s
		Pouvoir de coupure I_{cu} 36 kA (400 V~)
	In (A)	
3P	4P	
423200	423205	40
423201	423206	100
423202	423207	160
423203	423208	250
		Pouvoir de coupure I_{cu} 50 kA (400 V~)
423220	423225	40
423221	423226	100
423222	423227	160
423223	423228	250
		Pouvoir de coupure I_{cu} 70 kA (400 V~)
423240	423245	40
423241	423246	100
423242	423247	160
423243	423248	250
		Pouvoir de coupure I_{cu} 100 kA (400 V~)
423250	423255	40
423251	423256	100
423252	423257	160
423253	423258	250

Réf.	Disjoncteurs électroniques S1 différentiels - version fixe	
		Protection contre les surcharges : I _r réglable de 0,4 à 1 x I _n t _r réglable de 3 à 15 s Protection contre les courts-circuits : I _{sd} réglable de 1,5 à 10 x I _r t _{sd} réglable de 0 à 0,5 s Différentiel électronique intégré à molette Sensibilité réglable : 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A Déclenchement réglable : 0 - 0,3 - 1 - 3 s (A une sensibilité 0,03 A, seul 0 s est possible)
		Pouvoir de coupure I_{cu} 36 kA (400 V~)
	In (A)	
	4P	
423215		40
423216		100
423217		160
423218		250
		Pouvoir de coupure I_{cu} 50 kA (400 V~)
423235		40
423236		100
423237		160
423238		250

Interrupteurs à déclenchement libre DPX³-I 250 HP
p. 133

Accessoires de commande et de signalisation
p. 95