



Réf.	Matériels de fixation	
CM558221	<b>Raccord fileté ED275</b> 2 bandes, fixer chacune avec 3x jeu de montage CE25	
CM558091	<b>Jeu de montage CE25</b> Utiliser avec raccord fileté ED275	
CM558081	<b>Jeu de montage CE30 + 25</b> Pour solidité supplémentaire dans le fond	
8313070	Boulon à tête sphérique M8 x 35 mm	
8313030	Rondelle plate 8,4 x 25 x 2 mm	
8200400	Rondelle plate 10,5 x 20 x 2 mm	
8313060	Écrou à six pans M8	
8200300	Écrou à six pans M10	
8238300	Écrou à six pans M12	
8234000	Tige filetée M10 longueur 1000 mm	
8234100	Tige filetée M10 longueur 2000 mm	
8234200	Tige filetée M10 longueur 3000 mm	
8238000	Tige filetée M12 longueur 1000 mm	
8234500	Douille de rallonge M10	
8238500	Douille de rallonge M12	
8238700	Etrier de plafond RF M10/M12 (optionnel)	
VG350036	Ancrage pour béton M8	
VG350037	Ancrage pour béton M10	
VG350038	Ancrage pour béton M12	
VG350039	Douille à visser M8	
VG350040	Douille à visser M10	
VG350041	Douille à visser M12	
8191246	Alésage Ø 12 mm pour douille à visser M10 F2UB	
8191247	Alésage Ø 14 mm pour douille à visser M12 F2UB	
8191244	Mandrin pour douille à visser M10 F2ED	
8191245	Mandrin pour douille à visser M12 F2ED	
8200102	Vis à bourelet M6 x 10 mm + écrou à collet M6	
8200200	<b>Ecrou à collet M6</b> <b>Support U55 moyen</b> Galvanisé à chaud Moment pour flexion à 1% 270 Nm Sans capuchon de protection Longueur en mm	
VG348362	200 mm	
VG348363	300 mm	
VG348364	400 mm	
VG348365	500 mm	
VG348366	600 mm	
VG348367	700 mm	
VG348368	800 mm	
VG348369	900 mm	
VG348360	1000 mm	
VG348371	1100 mm	
VG348372	1200 mm	
VG348575	Capuchon de protection jaune PVC U55	



Legrand vous offre des ancrages à enficher développés et testés spécialement pour le maintien de fonction

- L'ancrage convient pour les systèmes de câbles avec maintien de la fonction jusqu'à F 120
- Approuvé pour béton armé ou non armé C20/25 jusqu'à C50/60 (B25/B55)

- Avantages**
- Le clips d'expansion garantit la répartition uniforme des charges et permet de fortes charges avec de faibles distances de centre à centre et périphériques
  - Montage très facile et rapide Il suffit de donner quelques coups pour obtenir l'enfoncement souhaité

- Conseils de montage**
- Pour le montage par à-coups, l'écrou doit être placé dans la position correcte (le boulon doit dépasser de 2-3 mm)
  - Pour le montage en série, nous recommandons l'accessoire de montage FABS pour réduire la durée du montage.
  - 2 pièces par console (pas pour le montage mural P31, 1x suffit)
  - 1 pièce pour chaque collier au plafond ou au mur pour les échelles montantes.



Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site web [www.fischer.be](http://www.fischer.be)

**■ Informations techniques**

Réf.	Type	Diamètre d'alésage	Profondeur d'ancrage effective	Longueur d'ancrage effective	Filetage métrique
VG350036	Ancrage à enficher	8 mm	45 mm	75 mm	M8
VG350037	Ancrage à enficher	10 mm	60 mm	95 mm	M10
VG350038	Ancrage à enficher	12 mm	70 mm	110 mm	M12

