

# EZ-Path® série 33

tableau de choix

Conformité aux normes et marquage en <b>CE</b> Résistance au feu : EN 1366-3 Classement au feu : EN 13501-2 Legrand ETA 18/0412				Degré coupe-feu					
				Cloisons creuses / flexibles		Murs béton ou pierres			Sois béton
				≥ 100 mm	≥ 122 mm	≥ 100 mm	≥ 122 mm	≥ 150 mm	≥ 150 mm
Systèmes EZ-Path®	Réf.	Ø câbles (mm)	En rénovation <sup>(3)</sup>						
	<b>1 ou 2 x CM250018</b> (1 ou 2 x EZD33T) (mortier)	≤ Ø 21	Oui	-	-	-	-	EI90 / E120	-
	<b>1 x CM250018 + CM250240<sup>(1)</sup></b> (1 x EZD33T + EZP133CWT)	≤ Ø 21	Non	EI60 / E120	EI120	EI60 / E120	EI120	EI120 / E240	-
		≤ Ø 50	Non	-	-	-	-	EI60 / E240	-
	<b>2 x CM250018 + CM250120<sup>(1)</sup></b> (2 x EZD33T + EZP133WT)	≤ Ø 21	Non	-	EI120	-	EI120	EI120 / E240	-
		≤ Ø 50	Non	-	-	-	-	EI60 / E240	-
	<b>3 x CM250018 + CM250130<sup>(1)</sup></b> (3 x EZD33T + EZP333WT)	≤ Ø 21	Non	-	EI120	-	EI120	EI120 / E240	-
		≤ Ø 50	Non	-	-	-	-	EI60 / E240	-
	<b>4 x CM250018 + CM250140<sup>(1)</sup></b> (4 x EZD33T + EZP433WT)	≤ Ø 21	Non	-	EI120	-	EI120	EI120 / E240	-
		≤ Ø 50	Non	-	-	-	-	EI60 / E240	-
	<b>1 x CM250018 + CM250220<sup>(2)</sup></b> (1 x EZD33T + EZP133KT)	≤ Ø 21	Non	-	-	-	-	-	EI120 / E240

(1) Les plaques de recouvrement pour le mur sont vendues par paire

(2) Les plaques de recouvrement pour sol sont vendues à la pièce

(3) Rénovation : pour utilisation dans des installations avec des câbles déjà placés

Accessoires pour EZ-Path® série 33			
	Réf.	Type	Description
	<b>CM250078</b>	EZD33E	Extension EZD33T Longueur 152 mm
	<b>CM250206</b>	RCM33	Déversoir EZD33T

EZ-Firestop® passage de câble simple pour mur et résistant au feu (ETA 18/0307)					
	Réf.	Type	Degré coupe-feu	Dimensions (mm)	Description
	<b>CM350705</b>	RFG2	EI120	Ø 25 x 41,3	Solution pour petits passages de câble Diamètre maximum du câble : 14 mm Emballé par 10 pièces

**N** = nouveau

Voir aussi [www.legrand.be/fr/produits/systemes-de-chemin-de-cables/ez-path-module-coupe-feu](http://www.legrand.be/fr/produits/systemes-de-chemin-de-cables/ez-path-module-coupe-feu) pour des instructions de montage et des informations produits spécifiques

