

# EZ-Path® série 44

## tableau de choix

<b>Conformité aux normes et marquage en CE</b> Résistance au feu : EN 1366-3 Classement au feu : EN 13501-2 Legrand ETA 18/0412				Degré coupe-feu					
				Cloisons creuses / flexibles		Murs béton ou pierres			Sois béton
				≥ 100 mm	≥ 122 mm	≥ 100 mm	≥ 122 mm	≥ 150 mm	≥ 150 mm
Systèmes EZ-Path®	Réf.	Ø câbles (mm)	En rénovation <sup>(3)</sup>						
	<b>1 x CM250058</b> (1 x EZD44T) (mortier)	≤ Ø 21	Oui	–	–	EI90 / E240	EI90 / E240	EI120 / E240	–
	<b>1 - 5 x CM250058</b> (1-5 x EZD44T) (mortier)	≤ Ø 21	Oui	–	–	EI90 / E240	EI90 / E240	EI90 / E240	–
	<b>1 x CM250058</b> <b>+ CM350700<sup>(1)</sup></b> (1 x EZD44T + EZP144WE <sup>(1)</sup> )	≤ Ø 21	Non	EI90 / E120	EI90 / E120	EI90 / E120	EI90 / E120	EI120	–
	<b>1 x CM250058</b> <b>+ CM350701<sup>(1)</sup></b> (1 x EZD44T + EZP144RSE <sup>(1)</sup> )	≤ Ø 21	Oui	EI90 / E120	EI90 / E120	EI90 / E120	EI90 / E120	EI120	–
	<b>1 - 5 x CM250058</b> <b>+ CM350702<sup>(1)</sup></b> (1 - 5 x EZD44T + EZP544WE <sup>(1)</sup> )	≤ Ø 21	Oui	EI120	EI120	EI120	EI120	EI120	–
	<b>6 x CM250058</b> <b>+ CM935954<sup>(1)</sup></b> (6x EZD44T + EZP644WE <sup>(1)</sup> )	≤ Ø 21	Oui	EI120	EI120	EI120	EI120	EI120	–
	<b>1 x CM250058</b> <b>+ CM250230</b> (1 x EZD44T + EZP144WT)	≤ Ø 80	Non	–	EI120	–	EI120	EI120 / E180	–
	<b>1 - 5 x CM250058</b> <b>+ CM250250</b> (1 - 5 x EZD44T + EZP544WT)	≤ Ø 80	Oui	–	EI120	–	EI120	EI120 / E180	–
	<b>1 x CM250058</b> <b>+ CM350703<sup>(2)</sup></b> (1 x EZD44T + EZP144MBE <sup>(2)</sup> )	≤ Ø 21	Oui	–	–	–	–	–	EI120
	<b>1 - 5 x CM250058</b> <b>+ CM350704<sup>(2)</sup></b> (1 - 5 x EZD44T + EZP544MBE <sup>(2)</sup> )	≤ Ø 21	Oui	–	–	–	–	–	EI120
	<b>1 x CM250058</b> <b>+ CM250260<sup>(2)</sup></b> (1 x EZD44T + EZG144T)	≤ Ø 50	Non	–	–	–	–	–	EI120 / E180
		≤ Ø 80	Non	–	–	–	–	–	–

(1) Les plaques de recouvrement pour le mur sont vendues par paire

(2) Les plaques MBE sont vendues par paire et la plaque de recouvrement CM250260 est vendue à la pièce

(3) Rénovation : pour utilisation dans des installations avec des câbles déjà placés

Accessoires pour EZ-Path® série 44+			
	Réf.	Type	Description
	<b>CM250178</b>	EZD44ES	Extension EZD44ET Longueur 152 mm
	<b>CM250306</b>	RCM44	Déversoir EZD44T

Références en rouge : produits nouveaux